

## SCA-M30

Microfono a soffitto di elevata qualità per le telecamere di sicurezza IP.



### Overview

I microfoni costituiscono un importante strumento per le telecamere IP, poiché consentono di aggiungere l'elemento audio alle informazioni raccolte dai sistemi di videosorveglianza. Inoltre, possono attirare l'attenzione dell'operatore in caso di incidenti e fornire preziose indicazioni in caso di scene altrimenti incomprensibili. Nei meeting o negli interrogatori filmati, il microfono a soffitto aggiunge una componente audio fondamentale alla registrazione video.

SCA-M30 è un microfono per interni compatto e in grado di catturare audio di elevata qualità. L'alta sensibilità è potenziata da una protezione fisica contro le vibrazioni e da un filtro che elimina i disturbi a bassa frequenza indesiderati.

L'installazione è semplice grazie all'ampia gamma di opzioni di montaggio a soffitto. Il microfono può essere collegato e alimentato direttamente dalle telecamere IP di Sony.

### Features

#### **Elevata sensibilità**

Cattura anche i suoni più bassi grazie al trasduttore electret a elevata sensibilità.

#### **Filtro passa alto per eliminare i disturbi ambientali a bassa frequenza**

Un filtro passa alto elimina i disturbi a bassa frequenza provenienti da ventilatori, aria condizionata, traffico e altro ancora, migliorando la chiarezza dell'audio catturato.

## **Protezione per ridurre i disturbi indesiderati**

La protezione acustica elimina i disturbi provenienti dai lati e dalla zona posteriore del microfono, consentendo un'efficace registrazione dalla parte frontale.

## **Direzione dell'acquisizione audio facile da impostare**

È possibile impostare la direzione dell'acquisizione audio semplicemente ruotando la griglia protettiva del microfono.

## **Sensibilità di ingresso scalabile**

La sensibilità di ingresso del microfono può essere facilmente regolata così da garantire un livello di registrazione ottimale per ogni installazione.

## **Facile da installare**

Utilizzando esclusivamente strumenti standard è possibile installare il microfono in posizione incassata o sporgente.

## **Alloggiamento protettivo resistente**

SCA-M30 presenta un alloggiamento protettivo in gomma e montato a molla per ridurre al minimo gli effetti delle vibrazioni.

## Related products



### **SNC- VB635**

Telecamera fissa da 1080p/60 fps dotata di sensore CMOS Exmor™ da 1/2" con tecnologia IPELA



### **SNC- VB630**

Telecamera tipo box da 1080p/60 fps con tecnologia IPELA ENGINE EX™ - Serie V



### **SNC- VB600**

Telecamera tipo box da 720p/60 fps con tecnologia IPELA ENGINE EX™ - Serie V



### **SNC- VM632R**

Telecamera per esterni dal design resistente da 1080p/60 fps con tecnologia IPELA ENGINE EX™ -

ENGINE EX™ - Serie V



## **SNC- VM602R**

Telecamera dal design resistente da 720p/60 fps con tecnologia IPELA ENGINE EX™ - Serie V



## **SNC- VM631**

Telecamera mini dome da 1080p/60 fsp antimanomissione con tecnologia IPELA ENGINE EX™ - Serie V



## **SNC- VM630**

Telecamera mini dome da 1080p/60 fsp con tecnologia IPELA ENGINE EX™ - Serie V



## **SNC- VM601**

Telecamera mini dome da 720p/60 fsp antimanomissione con tecnologia IPELA ENGINE EX™ - Serie V



## **SNC- VM600**

Telecamera mini dome da 720p/60 fsp con tecnologia IPELA ENGINE EX™ - Serie V

Serie V

## Gallery

