

## SNCA-PS24-4

Unità di alimentazione per interni con uscita munita di fusibile da 4 Amp 24 V AC.



### Overview

Caratteristica chiave: ideale per alimentare gli alloggiamenti e le videocamere da 24 V AC. Questa unità di alimentazione deve essere usata quando la videocamera è installata su qualunque tipo di alloggiamento (dome o fisso).

Questa unità di alimentazione deve essere usata solo in combinazione degli alloggiamenti della videocamera. Per le altre videocamere, usare SNCA-PS12-1 o SNCA-PS24-1,

SNCA-HFIXED

SNCA-HRZ25

SNCA-HRZ30

SNCA-HRX550/EXT

SNCA-HRX550/EXT/W

SNCA-HRX550/EXT/R

SNCA-HRX550/INT

SNCA-HRZ50/EXT

SNCA-HRZ50/EXT/W

SNCA-HRZ50/EXT/R

SNCA-HRZ50/INT

Tensione: 230V AC 50Hz

Connessione ingresso: Connessione interna, nessun cavo fornito

Consumo di corrente: Circa 100W

Colore: Bianco

Dimensioni in mm (L x A x P): 118 x 200 x 70

Peso in Kg: 2,1

Dimensioni imballaggio in mm (L x A x P): 124 x 208 x 76

Peso imballaggio (Kg): 2,2

Materiale dell'involucro: Ricoperto con polvere di acciaio dolce

Temperatura di esercizio: -10°C - +40°C

Temperatura di conservazione: -20°C - +50°C

Classe ambientale: 2 (solo per interni)

MTBF: 65.000 ore

Approvato CE: Sì

Voltaggio uscita: 24V AC

Corrente uscita: 4 A (fusibile)

Connessione uscita: Connessione interna, nessun cavo fornito

Interruttore di sicurezza: No

## Gallery

