

SNCA-PS24-4E

Unità di alimentazione per esterni con uscita munita di fusibile da 4 Amp 24 V AC. Rivestimento in policarbonato classe IP66 per uso esterno.



Overview

Caratteristica chiave: ideale per alimentare gli alloggiamenti e le telecamere da 24 V AC. Questa unità di alimentazione deve essere usata quando la videocamera è installata su qualunque tipo di alloggiamento (dome o fisso).

Questa unità di alimentazione deve essere usata solo in combinazione degli alloggiamenti della telecamera. Per le altre telecamere, usare SNCA-PS12-1 o SNCA-PS24-1,

SNCA-HFIXED
SNCA-HRZ25
SNCA-HRZ30
SNCA-HRX550/EXT
SNCA-HRX550/EXT/W
SNCA-HRX550/EXT/R
SNCA-HRX550/INT
SNCA-HRZ50/EXT
SNCA-HRZ50/EXT/W
SNCA-HRZ50/EXT/R
SNCA-HRZ50/INT

Tensione: 230V AC 50Hz

Connessione ingresso: Connessione interna, nessun cavo fornito

Consumo di corrente: Circa 100W

Colore: Bianco

Dimensioni in mm (L x A x P): 118 x 200 x 70

Peso in Kg: 2,1

Dimensioni imballaggio in mm (L x A x P): 124 x 208 x 76

Peso imballaggio (Kg): 2,2

Materiale del case: Ricoperto con polvere di acciaio dolce

Temperatura di esercizio: -10°C - +40°C

Temperatura di conservazione: -20°C - +50°C

Classe ambientale: 2 (solo per interni)

MTBF: 65.000 ore

Approvato CE: Sì

Voltaggio uscita: 24V AC

Corrente uscita: 4 A (fusibile)

Connessione uscita: Connessione interna, nessun cavo fornito

Interruttore di sicurezza: No

Gallery

