

Super Resolution De-Mosaicing Processor

Soluzione di workflow per produzioni Beyond 4K con F65



Overview

Super Resolution De-Mosaicing Processor è una soluzione completa progettata per offrire immagini in movimento della migliore qualità da F65RAW fino a 8K x 4K. Una funzione di cut-out offre contenuti live con risoluzione e rapporto di formato liberi.

8K x 4K, 6K x 3K, 4K. Super Resolution De-Mosaicing 2K da F65RAW

Funzione di cut-out con rapporto di formato e risoluzione liberi

Esportazione in un formato di file standard

Controllo delle operazioni ed elaborazione in batch

Related products



F65

Telecamera SRMASTER con sensore CMOS 8K Super 35 mm



F65 Live System

Kit di produzione live HD e 4K F65

Gallery

