

UNI-ID7T3

Alloggiamento della telecamera
incassato con vetro oscurato



Overview

Alloggiamento incassato da soffitto per interni con dome oscurato per telecamere di sicurezza

L'alloggiamento incassato per interni con montaggio a soffitto del diametro di 177,8 mm è compatibile con le telecamere delle serie SNC-RX, SNC-RZ25N, RZ30N e RZ50N. Esso presenta un dome oscurato e un anello di rivestimento bianco. Componenti elettronici non forniti. Cablaggio di interfaccia (Ethernet, sensore, I/O, alimentazione fornita dall'utente).

Anti-bagliore

Dome inferiore con diametro di 177,8 mm in policarbonato oscurato.

Features

Design discreto

Anello bianco di rivestimento.

Montaggio a soffitto

Lato superiore in metallo conforme alle normative relative alle aree dedicate al trattamento dell'aria.

Gallery

