

## UNI-OPBC6

Alloggiamento per telecamere di videosorveglianza anti-manomissione pressurizzato a temperatura controllata



### Overview

L'UNI-OPBC6 è un alloggiamento per telecamera fissa anti-manomissione tubolare pressurizzato, compatibile con le telecamere di videosorveglianza Sony SNC-EB6xx e SNC-VB6xx di tipo box.

L'involucro soddisfa gli standard NEMA 6P e IP67 per la protezione da sporcizia, polvere e umidità, e gli standard IK10 per la protezione dalle manomissioni. È dotato di una valvola Schrader, che consente di riempire l'alloggiamento di azoto o di un altro gas inerte.

Il riscaldatore, il ventilatore e il parasole integrati assicurano un funzionamento stabile anche in condizioni atmosferiche estreme. Adatto per il montaggio a parete o a braccio, l'UNI-OPBC6 supporta PoE con l'allocazione dinamica dell'energia (Dynamic Power Allocation, DPA), garantendo alla telecamera una potenza erogata ottimale in qualsiasi condizione. Inoltre, il supporto IEEE802.3at per PoE+ consente l'alimentazione tramite cavo singolo.

### Related products



## **SNC- EB600**

Telecamera tipo box da 720p/30 fps con tecnologia IPELA ENGINE EX™ - Serie E



## **SNC- EB600B**

Telecamera tipo box entry-level da 720p/30 fps con tecnologia IPELA ENGINE EX™ - Serie E



## **SNC- EB630**

Telecamera tipo box da 1080p/30 fps con tecnologia IPELA ENGINE EX™ - Serie E



## **SNC- EB630B**

Telecamera tipo box entry-level da 1080p/30 fps con tecnologia IPELA ENGINE EX™ - Serie E



## **SNC- EB640**

Telecamera di rete IP Full HD fissa (serie E)

## **SNC- VB600**

Telecamera tipo box da 720p/60 fps con tecnologia IPELA ENGINE EX™ - Serie V

## **SNC- VB630**

Telecamera tipo box da 1080p/60 fps con tecnologia IPELA ENGINE EX™ - Serie V

## **SNC- VB635**

Telecamera fissa da 1080p/60 fps dotata di sensore CMOS Exmor™ da 1/2" con tecnologia IPELA ENGINE EX™ - Serie V



## **SNC- VB640**

Telecamera IP di rete Full HD fissa da 1080p/60 fps (serie E)

## Gallery

