

UNI-OTBC2

Alloggiamento per telecamere di videosorveglianza per esterni anti-manomissione a temperatura controllata



Overview

Questo alloggiamento anti-manomissione è compatibile con le telecamere di videosorveglianza Sony serie SNC-EB6xx e SNC-VB6xx di tipo box.

Adatto per il montaggio a parete o a braccio in esterni, l'UNI-OTBC2 soddisfa gli standard NEMA 4 e IP66 per la resistenza alla polvere e all'umidità e gli standard IK10 per la protezione dalle manomissioni.

Ideale per l'uso con diverse condizioni atmosferiche, l'alloggiamento per la telecamera dispone di un parasole regolabile, di un riscaldatore termostaticamente controllato e di sistema di raffreddamento con ventola.

Tensione di esercizio 24 V AC o 12 V DC.

Related products



SNC-EB600

Telecamera tipo box da 720p/30 fps con tecnologia IPELA ENGINE EX™ - Serie E



SNC-EB600B

Telecamera tipo box entry-level da 720p/30 fps con tecnologia IPELA ENGINE EX™ -



SNC-EB630

Telecamera tipo box da 1080p/30 fps con tecnologia IPELA ENGINE EX™ - Serie E



SNC-EB630B

Telecamera tipo box entry-level da 1080p/30 fps con tecnologia IPELA

Serie E

ENGINE EX™ - Serie E



SNC- EB640

Telecamera di rete IP
Full HD fissa (serie E)



SNC- VB600

Telecamera tipo box
da 720p/60 fps con
tecnologia IPELA
ENGINE EX™ - Serie V



SNC- VB630

Telecamera tipo box
da 1080p/60 fps con
tecnologia IPELA
ENGINE EX™ - Serie V



SNC- VB635

Telecamera fissa da
1080p/60 fps dotata di
sensore CMOS
Exmor™ da 1/2" con
tecnologia IPELA
ENGINE EX™ - Serie V



SNC- VB640

Telecamera IP di rete
Full HD fissa da
1080p/60 fps (serie E)

Gallery

