

UPP-110HA

Supporto di stampa termica A6 in bianco e nero per l'uso con le stampanti UP-880/890MD/D890



Overview

Supporto di stampa termica A6 per l'uso con le stampanti UP-880/890MD/D890.

Circa 220 stampe per rotolo (dimensioni immagine: 100 x 75 mm)

Dimensioni del supporto: 110 mm (L) x 18 m.

Specifications

Specifiche

Tipo di supporto	Supporti di stampa a densità superiore
------------------	--

Sommario	110 mm x 18 m
----------	---------------

Dimensioni carta/lastra	La telecamera FCB-H11 include un sensore CMOS HD da 1/3" (circa 2 milioni di pixel effettivi) che garantisce immagini ad alta risoluzione di qualità eccellente.
-------------------------	--

	Circa 220 stampe per rotolo
--	-----------------------------

Stampe per rotolo

(dimensioni immagine: 100 x 75
mm)

Gallery

