

VPLL-ZM102

Ottica di proiezione per la serie VPL-F



Overview

Ottica zoom con messa a fuoco standard

Rapporto focale

Da 3,35:1 a 4,92:1 (modello XGA)

Da 3,28:1 a 4,83:1 (modello WUXGA)

Specifications

Specifiche

Rapporto focale	Da 3,28:1 a 4,83:1 (modello WUXGA) Da 3,35:1 a 4,92:1 (modello XGA)
-----------------	--

Zoom / Messa a fuoco	Manuale / Manuale
----------------------	-------------------

Movimento dell'ottica	Verticale: verso l'alto 59%, verso il basso 59% Orizzontale: verso destra 31%, verso sinistra 31% (modello WUXGA) Verticale: verso l'alto 50%, verso il basso 50% Orizzontale: verso destra 32%, verso sinistra 32% (modello XGA)
-----------------------	--

Apertura	da f/2.04 a 2.57
Dimensioni dello schermo	Da 40" a 300"
Dimensioni	88 x 88 x 198 mm (L x A x P)
Peso	1,5 kg
Adattatori per ottiche richiesti	PK-F500LA2

Gallery

