

WD-850

Divisore di antenna UHF



Overview

- Fornisce un'uscita Diversity per un massimo di quattro ricevitori/unità di base del sintonizzatore
- Fornisce alimentazione all'antenna UHF di Sony
- L'uscita a cascata può essere utilizzata per un ulteriore partitore per antenna o ricevitore/unità di base del sintonizzatore
- Due coppie di connettori di ingresso per antenna per estendere l'area operativa di un sistema di microfoni wireless

Specifications

Titolo gruppo

Gamma di frequenza	USA: Da 470 a 806 MHz CE: Da 470 a 862 MHz G: Da 770 a 810 MHz
--------------------	--

Distribuzione canali	Ingressi: 2 coppie Uscite: 4 coppie
----------------------	-------------------------------------

Ingresso/Uscita antenna	BNC-R, 50 ohm
-------------------------	---------------

Uscita a cascata	1 coppia
Alimentazione per amplificatore antenna (fornito dai connettori di ingresso dell'antenna)	Intercambiabile DC 9 V/OFF
Alimentazione	USA: 120 V AC, 60 Hz CE: 230 V, 50 Hz G: 100 V AC, 50 Hz/60 Hz
Consumo	18 W (quando 100 mA vengono forniti all'amplificatore di antenna)
Dimensioni (L x A x P)	Circa 482 × 44 × 285 mm (19 x 1 3/4 x 11 1/4 pollici)
Peso	Circa 4,4 kg

Accessori in dotazione

Connettore uscita audio	Terminale 50 Ohm (6) Cavo di alimentazione AC (1) Istruzioni operative (1)
-------------------------	--

Related products



DWR-R03D

Ricevitore wireless
digitale a 2 canali serie
DWX

Gallery

