

## A-1865-789-A

Kit di modifica per PMW-F3 per rig e Steadicam di medie dimensioni



### Overview

#### **Kit base di appoggio e piastra laterale per rig 3D di medie dimensioni**

Il kit di modifica A-1865-789-A per il camcorder CineAlta PMW-F3K/L Super 35 mm aumenta flessibilità, leggerezza e maneggevolezza su rig 3D. Il kit di modifica è progettato per rig 3D di medie dimensioni, come i rig 3D Technica Pulsar, Stereotec, SwissRIG, P+S Technik e altri ancora. Grazie al peso ridotto e alla maggiore maneggevolezza, la modifica è indicata anche per le riprese con Steadicam o per l'allineamento ravvicinato delle telecamere su rig 3D, quando non è richiesta l'ottica zoom SCL-Z18X140. Il kit include i componenti per una sola telecamera PMW-F3.

Disponibile solo attraverso i canali di assistenza Sony

Le modifiche 3D sono eseguibili solo dai partner per l'assistenza accreditati o i Sony Specialist Dealer che offrono questo servizio.

Maggiori informazioni

Con il kit di modifica 3D di medie dimensioni alcune funzioni della PMW-F3 vengono disattivate. Tali funzioni sono:

EVF

I tasti di funzione assegnabile 6, 7 e 8

Il pulsante di avvio/arresto registrazione sull'impugnatura  
Il gancio della tracolla  
Il portamicrofono  
Le lampade tally anteriore e posteriore  
Il telecomando IR  
Le cuffie (mini jack stereo)  
Le slitte portaccessori anteriore e posteriore  
I connettori di ingresso e uscita audio ch1/ch2  
I pulsanti per la messa a fuoco estesa  
Il pulsante Rec Review  
Il controllo dello zoom

## Gallery

