

AC-DN10

Adattatore/caricatore AC



Panoramica

- Adattatore/caricatore AC compatto e leggero
- Alimentazione DC massimo 100 W
- Attacco a V-che consente di collegare i camcorder compatibili
- Uscita XLR-4-pin per alimentare altri dispositivi

Specifiche

Specifiche generiche

Alimentazione: Da 100 V a 240 V AC
 Uscita DC: 16,7 V, 6 A
 Temperatura di esercizio: Da 0 °C a 40 °C
 Peso: 800 g
 Dimensioni (L x A x P): 101 x 160 x 37 mm

Tempo di caricamento
 BP-GL95: 145 minuti
 BP-GL65: 155 minuti
 BP-L60S: 155 minuti

Informazioni sul rispetto dell'ambiente:
 Saldature senza piombo.
 Non sono utilizzati ritardanti di fiamma alogenati nella struttura e nei circuiti stampati.

Prodotti correlati



HXC-FB80

Telecamera da studio HD a colori con tre sensori CMOS Exmor™ da 2/3 di pollice

Galleria

