

AC-DN10A

Adattatore/Caricatore AC



Overview

- Adattatore/Caricatore AC compatto e leggero
- Alimentazione DC massimo 100 W
- Attacco a V per collegare i camcorder compatibili
- Uscita XLR a 4 pin per alimentare altri dispositivi

Specifications

Generale

Alimentazione	Da 100 a 240 V AC, 50/60 Hz
---------------	-----------------------------

Consumo	130 VA o inferiore
---------	--------------------

Temperatura di esercizio	Da 0 a 35 °C (Da 32 °F a 95 °F)
--------------------------	------------------------------------

Peso (circa)	810 g
--------------	-------

Dimensioni (larghezza / altezza / profondità)	101 x 177 x 48 mm (4 x 7 x 1 15/16 poll.)
---	--

Uscita

Potenza in uscita (DC)	100 W (max.)
Tensione di uscita (DC)	16,7 V
Corrente in uscita (DC)	6 A (max.) Tuttavia, per temperature comprese tra 35 °C e 45 °C, la corrente in uscita massima è la seguente. Fino a 40 °C: 5 A (max.) Fino a 45 °C: 4 A (max.)
Terminale di uscita (DC)	Connettore quadrato a 5 pin
Connettore XLR a 4 pin	16,7 V, 6 A (max.)
Terminale di uscita (DC)	Connettore quadrato a 5 pin 16,8 V, 5 A / 3 A 14,2 V, 5,7 A

Accessori in dotazione

- Istruzioni operative (1)
- Accessori opzionali
- Cavo di alimentazione DC

Gallery

