

AC-VQ1051D

Adattatore per
batteria/caricatore AC serie L



Overview

Alimentazione / caricatore compatibile con le batterie InfoLITHIUM serie L

- Tempo di ricarica (ricarica normale / ricarica completa): F570 110 min. / 170 min.; F770 185 min. / 245 min.; F970 285 min. / 345 min.
- Il display visualizza la ricarica restante e la percentuale dell'attuale livello di carica.
- Connessioni relè per ricaricare fino a due batterie contemporaneamente.
- Include cavo di ricarica per auto DCC-VQ1

Specifications

Specifiche di base

Dimensioni (circa)	123 mm (L) x 53 mm (A) x 135 mm (P)
--------------------	-------------------------------------

Peso (circa)	400 g
--------------	-------

Temperatura di esercizio	Da 0 °C a +40°C
--------------------------	-----------------

Temperatura di	
----------------	--

stoccaggio

Da -20 a +60°C

Requisiti di alimentazione AC

Voltaggio

100-240 V

Frequenza

50/60 Hz

Requisiti di alimentazione DC

Voltaggio

12/24 V

Consumo

Consumo

33-43 VA (BATT), 40-53 VA
(VCR/TELECAMERA)

Adattatore

Corrente in uscita in
modalità operativa

DC 8,4 V / 2 A

Specifiche di caricamento

Corrente in uscita in
modalità caricamento

DC 8,4 V / 1,6 A

Ricarica rapida

Ricarica rapida

Display intelligente (LCD)	Y
-------------------------------	---

Ricarica DC	Y
-------------	---

Tempo di caricamento

NP-F970 (caricamento completo / caricamento normale)	345 min / 285 min
--	-------------------

NP-F960 (ricarica completa / ricarica normale)	295 min / 235 min
--	-------------------

NP-F950 (ricarica completa / ricarica normale)	260 min / 200 min
--	-------------------

NP-F930 (ricarica completa / ricarica normale)	245 min / 185 min
--	-------------------

NP-F770 (caricamento completo / caricamento normale)	245 min / 185 min
--	-------------------

NP-F750 (ricarica completa / ricarica normale)	205 min / 145 min
--	-------------------

NP-F730 (ricarica completa / ricarica normale)	195 min / 135 min
--	-------------------

NP-F730H (ricarica completa / ricarica normale)	205 min / 145 min
---	-------------------

NP-F570 (caricamento completo / caricamento normale)	170 min / 110 min
--	-------------------

NP-F550 (ricarica completa / ricarica normale)	145 min / 85 min
--	------------------

NP-F530 (ricarica completa / ricarica normale)	140 min / 80 min
--	------------------

NP-F330 (ricarica completa / ricarica normale)	115 min / 55 min
--	------------------

Info ambiente (indicate a partire dalla priorità più alta)

Uso di saldature senza piombo (100% del peso)	Saldature senza piombo
---	------------------------

Riduzione ed
eliminazione
progressiva dei
ritardanti di fiamma
alogenati (100%)

Non sono utilizzati ritardanti di
fiamma alogenati nella struttura e
nei circuiti stampati

Gallery

