

## BC-U1

Caricabatterie/adattatore AC per  
batteria litio-ione BP-  
U90/U60/U30



### Overview

#### **Per la carica di una singola batteria BP-U90/U60/U30**

Il caricabatterie BC-U1 è in grado di caricare ad alta velocità una singola batteria litio-ione compatta BP-U90U60/U30, offrendo ai camcorder XDCAM un'autonomia massima di sei ore.\*

\* L'unità BC-U1 può caricare in 220 minuti una batteria BP-U90, che a sua volta può erogare 85 Wh di energia a un camcorder PMW-200 o PMW-EX1R per un massimo di 360 minuti. Per informazioni complete sulle capacità e l'autonomia dei camcorder, vedere le caratteristiche dei prodotti.

L'adattatore AC integrato eroga una potenza di uscita di 12 V DC

L'unità BC-U1 dispone anche di un cavo di alimentazione da 12 V DC che permette di alimentare direttamente il camcorder.

### Features

#### **Per la carica di una singola batteria BP-U90/U60/U30**

Il caricabatterie BC-U1 è in grado di caricare ad alta velocità una singola batteria litio-ione compatta BP-U90U60/U30, offrendo ai camcorder XDCAM un'autonomia massima di sei ore.

#### **L'adattatore AC integrato eroga una potenza di**

## uscita di 12 V DC

L'unità BC-U1 dispone di un cavo di alimentazione da 12 V DC che permette di alimentare direttamente il camcorder.

## Struttura compatta per la massima facilità d'uso

L'unità BC-U1 pesa appena 330 g e misura (L x A x P) 128 x 45 x 98 mm.

## Specifications

### Tempo di carica indicativo

BP-U90	220 minuti
--------	------------

BP-U60	170 minuti
--------	------------

BP-U30	130 minuti
--------	------------

### Tempo operativo indicativo (minuti) - BP-U90

PMW-F3L/K*	250
------------	-----

PMW-200**	360
-----------	-----

PMW-150**	330
-----------	-----

PMW-100**	360****
-----------	---------

PMW-EX3***	310
------------	-----

PMW-EX1R**	360
------------	-----

PHU-220R	-
----------	---

## Tempo operativo indicativo (minuti) - BP-U60

PMW-F3L/K*	170
PMW-200**	240
PMW-150**	220
PMW-100**	240
PMW-EX3***	Tilt 210
PMW-EX1R**	240
PHU-220R	240

## Tempo operativo indicativo (minuti) - BP-U30

PMW-F3L/K*	–
PMW-200**	120
PMW-150**	110
PMW-100**	120
PMW-EX3***	100
PMW-EX1R**	120
PHU-220R	120

Note:

I tempi operativi sopra indicati possono variare in base alle condizioni di esercizio.

---

*	Dual-link OFF, modalità REC con viewfinder.
**	Modalità REC con viewfinder.
***	Modalità REC con LCD a colori ON.
****	Quando si utilizza PMW-100 con BP-U90 per registrazioni di lunga durata, Sony consiglia di fissare il camcorder a un treppiede.

---

## Gallery

