

BC-U2

Adattatore AC/caricabatterie simultaneo a due canali per batteria litio-ione BP-U90/U60/U30



Overview

Per la ricarica di due batterie BP-U90/U60/U30

Il caricabatterie BC-U2 è in grado di caricare simultaneamente e ad alta velocità due batterie litio-ione compatte BP-U90/U60/U30, offrendo ai camcorder XDCAM un'autonomia massima di sei ore.*

* L'unità BC-U2 può caricare in 190 minuti due batterie BP-U90, ciascuna delle quali a sua volta può erogare 85 Wh di energia a un camcorder PMW-200 o PMW-EX1R per un massimo di 360 minuti. Per informazioni complete sulle capacità e l'autonomia dei camcorder, vedere le caratteristiche dei prodotti.

L'adattatore AC integrato può erogare una potenza di uscita di 12 V DC e caricare al contempo una singola batteria

L'unità BC-U2 dispone inoltre di un cavo di alimentazione da 12 V DC che permette di alimentare direttamente un camcorder e caricare simultaneamente una singola batteria.

Features

Ricarica simultanea di due batterie BP-U90/U60/U30

Il caricabatterie BC-U2 è in grado di caricare simultaneamente e ad alta velocità due batterie litio-ione compatte BP-

U90/U60/U30, offrendo ai camcorder XDCAM un'autonomia massima di sei ore.

L'adattatore AC integrato può erogare una potenza di uscita di 12 V DC e caricare al contempo una singola batteria

L'unità BC-U2 dispone inoltre di un cavo di alimentazione da 12 V DC che permette di alimentare direttamente un camcorder e caricare simultaneamente una singola batteria.

Struttura portatile per la massima facilità d'uso

L'unità BC-U2 pesa 650 g e misura (L x A x P) 177 x 53,2 x 137 mm.

Specifications

Tempo di carica indicativo

BP-U90	220 minuti
--------	------------

BP-U60	170 minuti
--------	------------

BP-U30	130 minuti
--------	------------

Tempo operativo indicativo (minuti) - BP-U90

PMW-F3L/K*	250
------------	-----

PMW-200**	360
-----------	-----

PMW-150**	330
-----------	-----

PMW-100**	360****
-----------	---------

PMW-EX3***	310
------------	-----

PMW-EX1R**	360
PHU-220R	–

Tempo operativo indicativo (minuti) - BP-U60

PMW-F3L/K*	170
PMW-200**	240
PMW-150**	220
PMW-100**	240
PMW-EX3***	Tilt 210
PMW-EX1R**	240
PHU-220R	240

Tempo operativo indicativo (minuti) - BP-U30

PMW-F3L/K*	–
PMW-200**	120
PMW-150**	110
PMW-100**	120
PMW-EX3***	100
PMW-EX1R**	120

PHU-220R	120
----------	-----

Note:

I tempi operativi sopra indicati possono variare in base alle condizioni di esercizio.

*	Dual-link OFF, modalità REC con viewfinder.
---	---

**	Modalità REC con viewfinder.
----	------------------------------

***	Modalità REC con LCD a colori ON.
-----	-----------------------------------

****	Quando si utilizza PMW-100 con BP-U90 per registrazioni di lunga durata, Sony consiglia di fissare il camcorder a un treppiede.
------	---

Gallery

