

## BP-GL65

### Gruppo batterie



### Overview

Batteria "INFO" intelligente che comunica con i camcorder Sony  
Indicazione della capacità residua nel viewfinder dei seguenti camcorder: DVW-970/970P, HDW-750/750P, HDW-730/730S, MSW-970/970P, PDW-510/510P, PDW-530/530P Meccanismo di attacco V per una rapida sostituzione della batteria Quattro indicatori LED verdi per verificare rapidamente la capacità residua della batteria (oltre 80%, 60%, 40%, 20%) Quattro indicatori LED arancioni per verificare rapidamente la capacità residua della batteria (inferiore a 20%, 15%, 10%, 5%) Se si utilizza la batteria BP-GL65 con camcorder non elencati sopra, l'allarme della batteria potrebbe non funzionare correttamente.

### Specifications

#### Specifiche generali

Tipo di batteria: ricaricabile agli ioni di litio  
Tensione massima: 16,8 V  
Tensione nominale: 14,4 V  
Capacità della cella: 65 Wh  
Temperatura d'esercizio (per la scarica): da -10°C a +45°C  
Dimensioni (L x A x P): 92 x 138 x 41

mm Peso: circa 550 g Informazioni di natura ecologica: Saldature in lega priva di piombo. I cabinet e le schede stampate di cablaggio sono prive di ritardanti di fiamma all'alogeno.

---

## Gallery

