

BP-U90

Batteria litio-ione (85 Wh)



Overview

Una batteria compatta e potente per camcorder portatili XDCAM

La batteria litio-ione BP-U90 (85 Wh) supporta le riprese video professionali sia sul campo che in studio. La batteria BP-U90 può alimentare i camcorder portatili XDCAM PMW-F3L/K, PMW-200, PMW-150, PMW-100, PMW-EX3 e PMW-EX1R. La batteria fornisce alimentazione fino a un massimo di sei ore, a seconda del tipo di camcorder.*

* La batteria BP-U90 fornisce 85 Wh di energia a un camcorder PMW-200, PMW-150, PMW-100 o PMW-EX1R per un massimo di 360 minuti. Per informazioni complete sulle capacità e l'autonomia dei camcorder, vedere le caratteristiche dei prodotti.

La funzione INFO intelligente visualizza lo stato della batteria nel camcorder

La batteria BP-U90 è dotata di una funzione INFO professionale che mostra la capacità residua, il tempo di carica e i cicli di carica sui dispositivi compatibili, come i caricatori e i camcorder Sony.

Features

Fino a sei ore di autonomia per camcorder portatili XDCAM

La batteria BP-U90 può alimentare i camcorder portatili XDCAM PMW-F3L/K, PMW-200, PMW-150, PMW-100, PMW-EX3 e PMW-EX1R.

La funzione INFO intelligente visualizza lo stato della batteria nel camcorder

La batteria BP-U90 è dotata di una funzione INFO professionale che mostra la capacità residua, il tempo di carica e i cicli di carica sui dispositivi compatibili, come i caricatori e i camcorder Sony.

Struttura compatta per la massima facilità d'uso

La batteria BP-U90 pesa 630 g e misura (L x A x P) 41,5 x 120,7 x 69,7 mm.

Specifications

Tempo operativo indicativo

PMW-F3L/K*:	250 minuti
-------------	------------

PMW-200**:	360 minuti
------------	------------

PMW-150**:	330 minuti
------------	------------

PMW-100**:	360 minuti****
------------	----------------

PMW-EX3***:	310 minuti
-------------	------------

PMW-EX1R**:	360 minuti
-------------	------------

Note

I tempi operativi sopra indicati possono variare in base alle

condizioni di esercizio.

*	Dual-link OFF, modalità REC con viewfinder.
**	Modalità REC con viewfinder.
***	Modalità REC con LCD a colori ON.
****	Quando si utilizza PMW-100 con BP-U90 per registrazioni di lunga durata, Sony consiglia di fissare il camcorder a un treppiede.

Gallery

