

BRAVIA EZ20L Series

Display professionale con funzionamento 16/7 e funzioni professionali essenziali, disponibile in un'ampia gamma di dimensioni dello schermo



Overview

Favorevole alle aziende con semplice condivisione, controllo e personalizzazione dei contenuti

Ideale per applicazioni aziendali e di Digital Signage, i display professionali BRAVIA serie EZ20L, sottili e facili da usare, aggiungono impatto a tutte le tue comunicazioni visive. La qualità dell'immagine 4K molto alta è integrata da configurazione semplice, condivisione dei contenuti e controllo della rete negli ambienti AV connessi di oggi.

Features

Tecnologie di immagine avanzate per una brillante qualità 4K dell'immagine

Disponibile nelle dimensioni dello schermo da 43" a 85", la serie EZ20L BRAVIA presenta avanzate tecnologie di elaborazione dell'immagine di Sony che ti garantiscono che i tuoi contenuti appaiano al meglio grazie a dettagli precisi, colori brillanti e movimento uniforme. Il pannello offre 350 nit di luminosità* per un'elevata visibilità negli ambienti interni, con un ampio angolo di visione per garantire che chiunque all'interno della sala possa godere di immagini nitide e chiare ovunque si trovi.

*eccetto 50"/85" (50"/85" sono pannelli VA)

Colore vivido e naturale

La tecnologia Live Color dà vita alle immagini con una brillante

palette di colori vividi e naturali.

Goditi dettagli più precisi

4K X-Reality PRO esegue l'upscaling delle immagini in modo da renderle simili in termini di qualità al 4K. Le immagini sono nitide e raffinate in tempo reale e rivelano dettagli extra da contenuto a bassa risoluzione.

Movimento uniforme sullo schermo

Motionflow XR assicura una riproduzione più fluida e naturale delle immagini in rapido movimento sullo schermo.

Ottime immagini meritano un suono brillante

Il design sottile di BRAVIA EZ20L integra X-Balanced Speaker™, che offre una nitida qualità della voce per migliorare videoconferenze e Digital Signage.

Flessibilità di installazione per adattarsi a qualsiasi ambiente

Lo stile sottile di BRAVIA serie EZ20L offre un tocco più professionale agli spazi aziendali e retail di oggi. Le linee eleganti del display sono ulteriormente migliorate da funzionalità pratiche per un'integrazione agevole in ogni ambiente.

Installazione in formato orizzontale o verticale

Installa BRAVIA in orientamento orizzontale o verticale per adattarlo a qualsiasi spazio aziendale. Il display può anche essere inclinato per una maggiore flessibilità.

NB: La posizione di installazione di FW-85EZ20L non può essere inclinata

Accesso semplice ai collegamenti montati lateralmente

Le connessioni di segnale, le reti e altre interfacce sono montate lateralmente per consentire installazione e accesso agevoli quando il display è in posizione verticale.

Configurazione rapida e semplice

Le semplici impostazioni Pro consentono la personalizzazione di BRAVIA per adattarsi alle richieste di qualsiasi ambiente aziendale o retail. Programma i tempi di accensione/spegnimento, selezione la sorgente di ingresso all'accensione, riattiva il display quando viene rilevato un segnale di ingresso e altro ancora.

Controllo in rete:

Controlla da remoto e monitora le funzionalità del display BRAVIA, come accensione/spegnimento, sorgente di ingresso e volume, su reti IP o utilizzando protocolli RS-232C familiari.

Signage semplificato

Il supporto integrato per HTML5 semplifica la visualizzazione dei contenuti di Digital Signage interattivi sul display BRAVIA senza bisogno di un decoder, un lettore multimediale o un PC dedicati. L'app 2.0 BRAVIA Signage Free (BSF) integrata riproduce automaticamente contenuto HTML tra cui video e foto dall'archiviazione interna di 16 GB del display o quando una memory stick USB viene inserita in BRAVIA.

Screen mirroring wireless

Trasmetti facilmente i contenuti in modalità wireless dal tuo dispositivo portatile a BRAVIA con il supporto integrato per Apple AirPlay e Google Chromecast.

Sostenibilità in ogni scena

Con l'aumento della richiesta di schermi di visualizzazione sempre più grandi, c'è il rischio che aumenti anche l'utilizzo di risorse ed energia. Tuttavia, gli impegni assunti da Sony in materia di sostenibilità stanno apportando miglioramenti in termini di efficienza, dallo sviluppo dei prodotti fino a schermi e TV per clienti.

Specifications

Caratteristiche generali

Dimensioni dello schermo	opzione 1: 85" (solo USA)
	opzione 2: 75"
	Opzione 3: 65"
	Opzione 4: 55"
	Opzione 5: 50"
	Opzione 6: 43"
Luminosità (cd/m ²)	350
Rapporto di contrasto	85": 5.000:1
	75": 1.200:1
	65": 1.200:1
	55": 1.200:1
	50": 5.000:1
	43": 1.200:1
Rapporto di contrasto dinamico	400.000:1
Tempo di risposta (ms)	85": 6,5
	75": 8,0
	65": 8,0
	55": 8,0
	50": 6,0
	43": 8,0
Risoluzione del display (O x V, pixel)	3840 x 2160

Compatibilità HDR (High Dynamic Range)	Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision)
---	-------------------------------

Rapporto di formato	16:09
---------------------	-------

Compatibilità Portrait/Tilt	Sì
--------------------------------	----

Caratteristiche display

Categoria dimming	Frame Dimming
-------------------	---------------

Display	LCD
---------	-----

Tipo di pannello	85": VA
	75": IPS
	65": IPS
	55": IPS
	50": VA
43": IPS	

Tipo di retroilluminazione	LED diretta
-------------------------------	-------------

Display TRILUMINOS	TRILUMINOS PRO
--------------------	----------------

Gamma di colori (DCI- P3)	85": 92%
	75": 75%
	65": 75%
	55": 75%
	50": 75%

43": 75%

Processore d'immagine	4K HDR Processor X1
Tempo operativo	16/7
Rivestimento antiriflesso per neri profondi	No
Alone (%)	Schermo da 85": 1%, Schermo da 75": 1%, Schermo da 65": 1%, Schermo da 55": 1%, Schermo da 50": 1%, Schermo da 43": 1%
Angolo di visione (sinistra/destra)	178 (89/89) gradi (CR >10)
Angolo di visione (su/giù)	178 (89/89) gradi (CR >10)

Specifiche video

Modalità Wide	Auto/Zoom grandangolare/Normale/Pieno/Tutti i pixel/Zoom/14:9
4:3 Impostazione	Sì

predefinita

Elaborazione video X-Reality PRO 4K

Ottimizzazione del movimento Motionflow XR

Segnale HDMI
 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz),
 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz),
 1080p (30, 50, 60 Hz),
 1080/24p,
 1080i (50, 60 Hz),
 720p (30, 50, 60 Hz),
 720/24p,
 576p,
 576i 480p,
 480i

Specifiche audio

Posizione altoparlanti Down Firing

Potenza di uscita audio 10 W + 10 W

Funzioni professionali

Modalità Pro Sì (semplificato)

Attivazione automatica tramite Sì

HDMI

Sistema operativo Android TV

Archiviazione a bordo
(GB) 16 GB

Specifiche di rete

Wi-Fi Certified Sì

LAN wireless Integrata

Caratteristiche pratiche

Codec di riproduzione
USB MPEG1:MPEG1/MPEG2
 PS:MPEG2/MPEG2
 WEBM:AV1/AC4/ogg/AAC

Orologio su schermo Sì

Timer di spegnimento Sì

Timer On/Off Sì

Chromecast integrato Sì

Apple AirPlay Sì

Specifiche di controllo

Controllo IP Sì

Controllo RS-232C	Sì
-------------------	----

HDMI-CEC	Sì
----------	----

Ingressi e uscite

HDCP	HDCP2.3 (per HDMI 1/2/3/4)
------	----------------------------

Ingresso/i video composito/i	1 (laterale, mini jack)
---------------------------------	-------------------------

Ingressi HDMI totali	3 (3 lati)
----------------------	------------

Ingresso/i audio analogico/i (totale)	1 (laterale, conversione analogica)
--	-------------------------------------

Uscita/e audio digitale/i	1 (laterale)
------------------------------	--------------

Porte USB	2 (laterale)
-----------	--------------

Ingressi Ethernet	1 (laterale)
-------------------	--------------

Caratteristiche di design

Colore frame	85": Nero
	75": Nero corvino
	65": Nero corvino
	55": Nero corvino
	50": Nero corvino
	43": Nero corvino

Design supporto	Nessun supporto
Spaziatura foro compatibile VESA®	Sì
Passo del foro di montaggio VESA® (L x A)	85": 400 x 400 mm/15 3/4 x 15 3/4 pollici 75": 300 x 300 mm/11 7/8 x 11 7/8 pollici 65": 300 x 300 mm/11 7/8 x 11 7/8 pollici 55": 300 x 300 mm/11 7/8 x 11 7/8 pollici 50": 200 x 200 mm/7 7/8 x 7 7/8 pollici 43": 200 x 200 mm/7 7/8 x 7 7/8 pollici

Specifiche ambientali

Dimensione dello schermo per WEB (diagonale, cm, intero o 1° decimale)	85": 215 cm 75": 189 cm 65": 164 cm 55": 139 cm 50": 126 cm 43": 108 cm
Consumo energetico	85": 248 W 75": 306 W 65": 230 W

nominale	55": 202 W 50": 140 W 43": 103 W
Consumo (in standby)	0,5 W
Controllo dinamico retroilluminazione	Sì
Modalità risparmio energetico	Sì

Misure

	85": 1901 x 1090 x 73 mm/74 7/8 x 43 x 2 7/8 pollici
	75": 1686 x 969 x 72 mm/66 1/2 x 38 1/4 x 2 7/8 pollici
	65": 1462 x 842 x 71 mm/57 5/8 x 33 1/4 x 2 7/8 pollici
Dimensioni TV senza piedistallo (L x A x P)	55": 1243 x 721 x 71 mm/49 x 28 1/2 x 2 7/8 pollici
	50": 1126 x 653 x 70 mm/44 3/8 x 25 3/4 x 2 7/8 pollici
	43": 972 x 567 x 70 mm/38 3/8 x 22 3/8 x 2 7/8 pollici
	85": 1901 x 1177 x 456 mm/74 7/8 x 46 3/8 x 18 pollici
	75": 1686 x 1045 x 410 mm/66 1/2 x

Dimensioni TV con piedistallo (L x A x P)	41 1/4 x 16 1/4 pollici
	65": 1462 x 912 x 338 mm/57 5/8 x 36 x 13 3/8 pollici
	55": 1243 x 787 x 338 mm/49 x 31 x 13 3/8 pollici
	50": 1126 x 718 x 286 mm/44 3/8 x 28 3/8 x 11 3/8 pollici
	43": 972 x 632 x 286 mm/38 3/8 x 25 x 11 3/8 pollici

Dimensioni confezione (L x A x P)	85": 2035 x 1238 x 237 mm/80 1/4 x 48 3/4 x 9 3/8 pollici
	75": 1824 x 1114 x 187 mm/71 7/8 x 43 7/8 x 7 3/8 pollici
	65": 1588 x 965 x 184 mm/62 5/8 x 38 x 7 1/4 pollici
	55": 1362 x 840 x 160 mm/53 5/8 x 33 1/8 x 6 3/8 pollici
	50": 1240 x 782 x 141 mm/48 7/8 x 30 7/8 x 5 5/8 pollici
43": 1070 x 695 x 141 mm/42 1/4 x 27 3/8 x 5 5/8 pollici	

Peso

Peso TV senza piedistallo	85": 44,7 kg/98,5 lb.
	75": 30,4 kg/67 lb.
	65": 20,4 kg/45 lb.
	55": 15,3 kg/33,8 lb.

50": 12,1 kg/26,7 lb.
43": 9,3 kg/20,5 lb

Peso TV con
pedistallo

85": 46,2 kg/101,8 lb.
75": 31,6 kg/69,7 lb.
65": 21,3 kg/47 lb.
55": 16,2 kg/35,7 lb.
50": 12,7 kg/28 lb.
43": 9,8 kg/21,6 lb.

Peso dell'imballaggio
(lordo)

85": 57 kg/125,6 lb.
75": 45 kg/99,2 lb.
65": 28 kg/61,7 lb.
55": 21 kg/46,3 lb.
50": 16 kg/35,3 lb.
43": 12 kg/26,5 lb

Gamma di accessori

Regolatore per
installazione a parete
(in dotazione)

No (a seconda della regione)

Piedistallo da tavolo
(opzionale)

85": No
75": No
65": Sì
55": Sì
50": Sì
43": Sì

Related products



FW-75EZ20L

Display professionale da 75" con funzionamento 16/7 e funzioni professionali essenziali



FW-65EZ20L

Display professionale da 65" con funzionamento 16/7 e funzioni professionali essenziali



FW-55EZ20L

Display professionale da 55" con funzionamento 16/7 e funzioni professionali essenziali



FW-50EZ20L

Display professionale da 50" con funzionamento 16/7 e funzioni professionali essenziali



FW-43EZ20L

Display professionale da 43" con funzionamento 16/7 e funzioni professionali essenziali

Gallery



