

BRBK-SA1

Scheda di uscita SD analogica
per telecamere robotiche BRC-
H900P e BRC-Z330



Overview

Conversione del segnale in uscita della telecamera in SD

La scheda di uscita BRBK-SA1 è progettata per l'uso con le telecamere robotiche Full HD BRC-H900P e BRC-Z330. Funziona anche con l'unità ottica multiplex HD BRU-SF10 che si connette alle telecamere BRC-Z330 e BRC-H900. L'uso di questa scheda consente la trasmissione delle immagini riprese con la telecamera come segnali audio down-converted. L'unità include 1 BNC per VBS, 1 Min -DIN per S-Video e 1 D-sub per uscite RGB/SYNC.

Gallery

