

BRBK-SF1

Scheda ottica multiplex per telecamere robotiche BRC-H900P e BRC-Z330



Overview

Consente la trasmissione del segnale HD fino a 2000 metri con l'unità ottica multiplex HD BRU-SF10

La scheda di interfaccia BRBK-SF1 è progettata per l'uso con la telecamera robotica Full HD BRC-H900P e la telecamera robotica HD BRC-Z330. L'uso combinato di questa scheda, segmenti di cavo in fibra ottica a modalità singola CCFC-S200 da 200 m e un'unità ottica multiplex HD BRU-SF10 consente di trasmettere le immagini della telecamera fino a 2000 metri, segnali sync video esterni, 2 canali audio analogici e segnali di controllo tramite cavo in fibra ottica.

Related products



BRC-Z330

Telecamera robotica SD/HD con sensore CMOS da 1/3"

Gallery

