

CBK-3610XS

Sistema di estensione di VENICE



Overview

Flessibilità senza paragoni con una straordinaria qualità dell'immagine

Il sistema di estensione di VENICE (CBK-3610XS) permette di separare il corpo della telecamera VENICE dal blocco del sensore tramite un cavo fino a 5,5 m, senza alcun degrado nella qualità dell'immagine.

Il kit è costituito da un coperchio del pannello frontale, da un'unità di blocco del sensore dell'immagine e da un cavo di 2,7 m con una prolunga aggiuntiva di 2,7 m. (Telecamera VENICE non inclusa.)

Il sistema di estensione è dotato inoltre di un'uscita HD-SDI e un'uscita 24 V per alimentare gli accessori come i servomotori dell'ottica e di monitoraggio. Numerosi fori sono presenti su tutte le superfici rendendo facile fissare gli accessori supplementari e montare un'ampia varietà di rig. Il sistema di estensione è completamente compatibile con tutti i camcorder VENICE attuali e futuri, aggiornate al firmware V3 o versione successiva.

Il sistema di estensione è completamente compatibile con i sistemi di telecamere VENICE e VENICE 2 con blocco del sensore dell'immagine 6K. Il nuovo kit che supporta il blocco del sensore

dell'immagine 8K è previsto nelle versioni future.

Features

Maggiore mobilità e manovrabilità

La separazione del corpo della telecamera e del blocco del sensore dell'immagine fino a 5,5 m offrono una flessibilità eccezionale durante le riprese con gimbal, a mano, in elicottero, con custodie subacquee, con rig personalizzati come per i contenuti 3D/VR e durante riprese di scene in spazi ristretti come i veicoli. Il blocco dell'immagine separato pesa solo 1,9 kg con attacco PL e 1,4 kg con E-mount, per fornire la massima flessibilità di ripresa.

Qualità dell'immagine senza compromessi

Quando si effettuano riprese con CBK-3610XS, non si verifica alcun degrado nella qualità dell'immagine. Durante riprese con l'estensione standard di 2,7 m o utilizzando la prolunga per un massimo di 5,5 m, la qualità dell'immagine è la stessa che si ottiene effettuando riprese con un camcorder VENICE in configurazione standard.

Funzionalità avanzate

CBK-3610XS conserva tutte le funzionalità avanzate di VENICE, come il meccanismo del filtro ND a 8 step incorporato, la doppia base ISO e altre ancora.

Specifications

Generale

Consumo	Circa 2,4 W (con prolunga da 2,7 m)
	Circa 3,9 W (con prolunga da 5,5 m)

Temperatura di esercizio	Da 0 a +40 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a 60 °C
Peso	
CBK-3610XS	Circa 2,9 kg (esclusi gli accessori in dotazione)
Blocco del sensore di immagine da installare su CBK-3610XS	con l'attacco PL: circa 1,9 kg con l'E-Mount: circa 1,4 kg
Connettori di ingresso/uscita	Connettore IN 24 V (Fischer a 3 pin) (1) Connettore OUT 24 V (Fischer a 3 pin) (1) Connettore MONITOR IN (tipo BNC) (1) Connettore MONITOR OUT (tipo BNC) (1)

Related products



CBK-

3620XS

Sistema di estensione
2 per VENICE

Gallery

