

CBK-VF02

Viewfinder LCD a colori HD da 3,5" per PXW-X500



Overview

Viewfinder LCD a colori HD da 3,5" per telecamere con interfaccia del viewfinder rettangolare a 26 pin. Le telecamere applicabili permettono di visualizzare un segnale QHD a risoluzione superiore su questo mirino.

I cameraman possono vedere direttamente il display LCD poiché la lente di ingrandimento ottico e le giunzioni a gomito sono ribaltabili.

Viewfinder LCD QHD a colori da 3,5"

Utilizza l'interfaccia del viewfinder a 26 pin

Specifications

Generale

Alimentazione	Da 10,5 a 17 V DC (fornita dalla telecamera)
Consumo	2 W
Temperatura di esercizio	Da 0°C a 40°C
Temperatura di conservazione	Da -20°C a +60°C

Peso	Circa 680 g
------	-------------

Dimensioni esterne	201 mm x 255 mm x 60 mm, 89 mm
--------------------	--------------------------------

Dimensioni area display LCD TFT transflettivo da 3,5" a colori	76,8 × 43,2 mm (O/V, rapporto di formato 16:9)
--	--

Prestazioni

Luminosità	200 cd/m ² (tipico) (oculare fissato)
------------	--

Risoluzione	500 o più linee
-------------	-----------------

Temperatura del colore	6500 K (tipico)
------------------------	-----------------

Connettore

Connettore	Connettore rettangolare a 26 pin
------------	----------------------------------

Accessori in dotazione

Accessori in dotazione	Manuale operativo (1)
------------------------	-----------------------

Accessori opzionali

Gruppo rotazione viewfinder: BKW-

Accessori opzionali 401

Prodotti compatibili

Prodotti compatibili

PXW-X500, PMW-500, HXC-D70.

Nota: per fissare il viewfinder al PMW-500, il firmware installato sul camcorder deve essere versione 1.10 o successiva. Per fissare il viewfinder ad HXC-D70, il firmware installato sulla telecamera deve essere versione 1.21 o successiva.

Note

Note

Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Related
products



BKW-401

Staffa per la rotazione
del viewfinder

Gallery

