

CBK-WA101

Adattatore wireless per PMW-400 e PXW-X320 [Rete mobile 3G / 4G / LTE / LAN wireless]



Overview

Si collega direttamente al corpo del camcorder PMW-400 o PXW-X320 per agevolare notevolmente la trasmissione di contenuti su una rete wireless

L'adattatore CBK-WA101 è stato progettato per l'uso esclusivo con i camcorder PMW-400 e PXW-X320 e può essere collegato direttamente al corpo della telecamera tramite un meccanismo a scatto. Permette di creare file proxy in formato XAVC e di salvarli su scheda SD. CBK-WA101 a questo punto trasmette i contenuti proxy e quelli originali ad alta risoluzione o effettua una trasmissione streaming live QoS mediante connessione 3G/4G/LTE/LAN wireless* a un'emittente, server locale o ambiente cloud come XDCAM air.

Controllo di tablet o smartphone tramite LAN wireless

Con il supporto della connettività LAN wireless, è possibile interagire e controllare l'adattatore CBK-WA101 mediante tablet o smartphone grazie all'applicazione Content Browser Mobile di Sony. Nei camcorder PMW-400 / PXW-X320, questo tipo di connettività consente agli utenti in possesso di dispositivi mobili di controllare la telecamera in remoto e di visionare contenuti senza dover collegare un monitor al camcorder.

*Per la trasmissione wireless è necessario utilizzare dongle LAN wireless/3G/4G/LTE. Come dongle LAN wireless è disponibile il

modello IFU-WLM3 da 2,4 GHz o il CBK-WA02 (WLAN a 2,4 GHz e 5 GHz) di Sony. Per quanto riguarda il dongle del modem cellulare, i modelli consigliati cambiano da paese a paese a seconda dell'operatore telefonico.

Specifications

Specifiche generali

Peso	Circa 220 g
Dimensioni (L x A x P)	84 x 95 x 55 mm senza sporgenze
Alimentazione	12 V DC
Consumo	4,5 W (solo per dispositivi USB esterni)
Temperatura di esercizio	Da 0 a +40 °C +32 - +104 °F
Formato proxy (Video)	Proxy XAVC (AVC/H.264 profilo Main, 4:2:0 Long GOP) - 1920x1080 9M(VBR)/6M (VBR) - 1280x720, 9M (VBR) - 640x360, 3M (VBR) - 480x270, 1M (VBR)
Formato proxy (Audio)	AAC-LC, 2 canali, 128 kbps per audio stereo
USB	Dispositivo USB mini tipo B (x1), per camcorder host tipo A (x2), per dispositivo USB LAN wireless e

	modem 3G/4G/LTE
Supporto di registrazione (*1)	Scheda SD (x 1)
Accessori in dotazione	Supporto protettivo (1) Supporto imbottito (2) Cavo USB (1) CD-ROM (include il manuale operativo) (1) Manuale di installazione (1) Prima di utilizzare l'unità (1) (*3) Garanzia (1) Fermacavo (5) (*4) Chiusura con velcro (2) (*4)
(*1)	Memory card SDXC (classe di velocità: 4 o superiore) Memory card SDHC (classe di velocità: 4 o superiore)
(*3)	Tre fogli di carta.
(*4)	Elementi di fissaggio, da utilizzare in caso di necessità.

Non forniti in dotazione nella confezione dell'adattatore wireless

Se si utilizza una connessione

Dongle USB (*2)	<p>wireless, è necessario un dispositivo USB LAN (conforme a IEEE 802.11b/g/n) o un modem 3G/4G/LTE.</p> <p>Sono consigliati i prodotti dispositivi USB LAN wireless IFU-WLM3 (2,4 GHz) o CBK-WA02 (2,4 GHz e 5 GHz).</p>
Smartphone o tablet	<p>Per visualizzare contenuti in streaming, sono necessari un terminale (smartphone o tablet) e un software applicativo (Content Browser Mobile).</p>
Software applicativo (Content Browser Mobile)	<p>Software dell'applicazione da utilizzare con smartphone o tablet.</p>
Supporto SD	<p>È necessario un supporto compatibile con (*1)</p>
Altri	<p>A meno che non specificato sopra, è necessario un sistema per la connessione con un server locale o con un servizio cloud consigliato da Sony in caso di trasferimento di file.</p>
	<p>È necessario un contratto con un operatore telefonico per utilizzare</p>

(*2)

LAN wireless/3G/4G/LTE. La disponibilità dei dongle USB varia in base al paese/regione. Non è possibile utilizzare contemporaneamente un dispositivo USB LAN e un modem 3G/4G/LTE per la funzione di trasferimento di file.

Related products



IFU-WLM3

Modulo LAN wireless USB



CBK-WA02

Adattatore wireless LAN da 5 GHz/2,4 GHz



CBK-DL1

Adattatore USB di espansione per camcorder a spalla e portatili



PWS-110RX1

Network RX Station per lo streaming live di contenuti da camcorder XDCAM su reti 4G/LTE e Wi-Fi



PWS-110RX1A

Network RX Station

Gallery

