

ECM-166BC

Microfono a condensatore electret lavalier unidirezionale



Overview

Microfono lavalier a condensatore electret unidirezionale fornito con un connettore a 4 pin di Sony (SMC9-4P) per l'utilizzo con il trasmettitore da cintura WRT-8B/822B di Sony.

- L'esclusione del suono indiretto offre resistenza anti-sibilo
- Microfono lavalier conveniente e ideale per l'utilizzo istituzionale e in applicazioni quali discorsi, presentazioni e conferenze

Questo prodotto viene offerto con PrimeSupport, un comodo servizio di assistenza tecnica telefonica e riparazione gratuita. Potrete così contare sul supporto di Sony per la gestione delle vostre apparecchiature.

Specifications

Specifiche generali

Tipo capsula	Condensatore electret
--------------	-----------------------

Risposta di frequenza	Da 100 Hz a 10 kHz
-----------------------	--------------------

Direttività	Unidirezionale
-------------	----------------

Sensibilità	-45 dB (5,6 mV)
Impedenza di uscita (a 1 kHz)	2,5 k/ Ω \pm 30% (non bilanciato)
Range dinamico	96 dB o superiore
Rapporto S/N (A ponderato, 1 kHz, 1 Pa)	60 dB o superiore
Rumore inerente (0 dB SPL = 2E-5 Pa)	34 dB SPL o inferiore
Livello massimo della pressione sonora in entrata (0 dB SPL = 2E-5 Pa)	130 dB SPL
Alimentazione	Da 1,1 a 10 V DC
Assorbimento di corrente	0,4 mA o inferiore
Lunghezza del cavo	1,2 m
Dimensioni	12,5 \varnothing x 23,5 mm
Peso - solo testa del microfono	3,5 g
Peso totale	25 g

Accessori forniti

Filtro antivento in
uretano (x1)

Clip (x1)

Manuale di istruzioni
(x1)

Gallery

