


File Server mode License for FM2

*Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante locale.



Overview

La licenza per la modalità File Server di FM2 (FSL) è una licenza opzionale per File Manager2. La licenza offre l'interfaccia IO file standard a File Manager2 e può essere utilizzata in applicazioni locali o in rete (SMB). Nota: se desideri utilizzare FSL, è necessario innanzitutto installare il software File Manager2 e attivare la licenza di File Manager2.

Il prodotto è una chiave di attivazione per software preinstallati.

Features

Offre la modalità Server di File Manager2

Specifications

Consulta il manuale di File Manager2

Related products



ODS-D280U

Unità Optical Disc Archive indipendente con velocità di trasferimento elevate di 1 Gbps in scrittura (con verifica abilitata) e 2 Gbps in lettura con cartuccia ODC-3300R di seconda generazione



ODS-D77UA

ODS-D77UA offre velocità di trasferimento estremamente elevate. La velocità di lettura è di 1,1 Gbps. Per i dischi non riscrivibili è di 440 Mbps e per i dischi riscrivibili è di 160 Mbps (con verifica attiva). Le prestazioni variano in base al tipo di cartucce.



ODS-D55U

Unità di archiviazione su Optical Disc Archive con velocità di trasferimento di 330 Mbps (lettura) e 210 Mbps (disco non riscrivibile) o 130 Mbps (disco riscrivibile)



ODS-D280F

Unità drive Optical Disc Archive indipendente in fibra ottica per libreria scalabile PetaSite ODS-L30M/L60E/L100E con velocità di trasferimento elevate di 1 Gbps in scrittura (con verifica abilitata) e 2 Gbps in lettura con cartuccia ODC-3300R di seconda generazione



ODS-D77F

Unità in fibra ottica per l'archiviazione su disco ottico per libreria scalabile ODS-L30M PetaSite con velocità di trasferimento fino a 1.150 Mbps (lettura) e 780 Mbps (dischi non riscrivibili) o 310 Mbps (dischi riscrivibili)



ODS-L30M

*Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante locale.



ODS-L60E

*Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante locale.



ODS-L100E

*Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante locale.



Optical Disc Archive Cartridge Generation



File Manager2

*Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante locale.



ODS-L10

Libreria Optical Disc Archive a 10 slot



ODS-D380U

*Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante locale.

1

Disco da 300 GB*, 600
GB, 1,2 TB e 1,5 TB
(riscrivibile o non
riscrivibile)

ODC300R,
ODC300RE, ODC600R,
ODC600RE,
ODC1200RE,
ODC1500R

Gallery

