

FW-75BZ35L

Display professionale HDR 4K avanzato da 75" con 32 GB di memoria e luminosità elevata



Overview

Immagini nitide e brillanti con ampie possibilità di personalizzazione

BRAVIA FW-75BZ35L è il display professionale progettato per un funzionamento impeccabile 24 ore su 24 in ambienti retail, aziendali e didattici. Aggiungi impatto al Digital Signage e alle comunicazioni dei dipendenti con immagini HDR 4K luminose e colorate ad alto contrasto. Le funzioni professionali semplificano l'integrazione, il funzionamento semplice e la condivisione dei contenuti senza interruzioni negli attuali ambienti AV connessi. Le opzioni di personalizzazione flessibili rendono FW-75BZ35L il display a LED ideale per lavorare al meglio.

Immagini vivide e realistiche da non perdere

Il display FW-75BZ35L da 75" cattura l'attenzione del pubblico con un'elevata luminosità dello schermo di 550 nit per una grafica coinvolgente e di grande impatto, sempre ben visibile. Le avanzate tecnologie di elaborazione delle immagini Sony assicurano il massimo dell'aspetto dei tuoi contenuti. L'angolo di visualizzazione ultra ampio del pannello garantisce che tutti gli utenti della stanza possano godere di immagini nitide e luminose ovunque si trovino.

Features

Colori più ricchi e naturali

Il potente processore X1 HDR 4K di Sony e la tecnologia TRILUMINOS Pro assicurano che il display riproduca fedelmente una gamma fenomenale di colori ricchi e realistici.

Dettagli più precisi

4K X-Reality PRO esegue l'upscaling delle immagini in modo da renderle simili in termini di qualità al 4K. Le immagini sono rese più nitide e perfezionate in tempo reale e rivelano dettagli extra da sorgenti di immagini a bassa risoluzione.

Movimento più fluido

Motionflow XR assicura una riproduzione più fluida e naturale delle immagini in rapido movimento sullo schermo.

Flessibilità di installazione per adattarsi a qualsiasi ambiente

Il design elegante e minimalista di FW-75BZ35L dona uno stile impeccabile a qualsiasi ambiente aziendale. Le linee eleganti del display sono ulteriormente arricchite da tocchi pratici per un'integrazione perfetta in punti vendita retail, università e spazi di lavoro aziendali.

Regolatore per installazione a parete

BRAVIA viene fornito con un regolatore per l'installazione a parete, che offre una maggiore flessibilità per il montaggio centrale del display in orientamento orizzontale o verticale.

Interfacce montate lateralmente

Le connessioni di segnale, le reti e altre interfacce sono montate lateralmente per consentire installazione e accesso agevoli quando il display è in posizione verticale.

Logo discreto

Il logo Sony è posizionato in modo discreto sul bordo della cornice dello schermo, in modo tale da non distrarre il pubblico dalle immagini coinvolgenti.

Orizzontale, verticale e inclinato

Installa BRAVIA in orientamento orizzontale o verticale per adattarlo a qualsiasi spazio aziendale o retail. Il display può anche essere inclinato per una maggiore flessibilità.

Affidabilità costante

Il business non dorme mai: Il display BRAVIA è progettato per un funzionamento affidabile 24 ore al giorno negli ambienti aziendali e commerciali più impegnativi.

Impostazioni speciali per uso professionale

La modalità Impostazioni Pro semplifica ulteriormente il lavoro, consentendoti di personalizzare le impostazioni e le modalità operative di BRAVIA in base alle esigenze degli ambienti aziendali o retail. Disattiva l'ingresso o le funzioni del telecomando, pianifica accensione/spegnimento, rimuovi le etichette e blocca i pulsanti per evitare manomissioni quando lo schermo viene utilizzato in spazi pubblici. Personalizza e salva le impostazioni del display e copiale facilmente da un display all'altro tramite flash memory USB.

Immagini straordinarie in poco tempo

Dimentica le impostazioni del display. L'impostazione One Step offre pre-impostazioni ottimizzate per il tuo ambiente, tra cui sala riunioni, Digital Signage vivace, Digital Signage e grafica naturali. Basta scegliere una pre-impostazione: BRAVIA configura istantaneamente la modalità dell'immagine, l'ingresso, le impostazioni di controllo e altro ancora.

Facile configurazione multischermo

La configurazione di più schermi per applicazioni con display di grandi dimensioni è più semplice che mai. L'app Multi Display Setting (MDS) ti aiuta a creare splendidi videowall con più display BRAVIA affiancati.

Semplice integrazione

Il display BRAVIA BZ35L è stato creato per il mondo connesso di

oggi. Le odierne piattaforme leader di automazione e controllo sono perfettamente supportate, mentre le API aperte semplificano l'integrazione con soluzioni di altri fornitori.

Ampio spazio di archiviazione interna da 32 GB

La memoria interna di altri display viene consumata dal sistema operativo, lasciando poco spazio per le applicazioni e i contenuti. FW-75BZ35L raddoppia lo spazio di archiviazione interno da 16 GB a un'ampia capacità di 32 GB, offrendo più spazio all'interno per applicazioni, foto, video e Digital Signage.

Signage semplificato

Informare e guidare i visitatori con il Digital Signage nei negozi retail e negli spazi aziendali non è mai stato così facile. Il supporto integrato per HTML5 semplifica la visualizzazione dei contenuti di Digital Signage interattivi sul display BRAVIA senza bisogno di un decoder, un lettore multimediale o un PC dedicati. Il software integrato BRAVIA Signage Free (BSF) riproduce automaticamente contenuti HTML, video e foto quando viene inserita una chiavetta USB nel display BRAVIA. È semplicissimo.

Screen mirroring wireless

Trasmetti facilmente i contenuti in modalità wireless dal tuo dispositivo portatile a BRAVIA con il supporto integrato per Apple AirPlay e Google Chromecast.

Incontra più facilmente

Scarica Google Meet da Google Play Store e abbinata BRAVIA a una webcam compatibile per riunioni video semplici.

Grazie a BRAVIA, la sostenibilità è in ogni scena

Con l'aumento della richiesta di schermi di visualizzazione sempre più grandi, c'è il rischio che aumenti anche l'utilizzo di risorse ed energia. Tuttavia, gli impegni assunti da Sony in materia di sostenibilità stanno apportando miglioramenti in termini di efficienza, dallo sviluppo dei prodotti fino a schermi e TV per clienti.

FW-75BZ35L è presente nel registro EPEAT Bronze in 23 paesi

EPEAT è il più importante marchio ecologico globale per l'elettronica. EPEAT combina criteri di sostenibilità rigorosi e globali con verifiche continue di terze parti indipendenti per tutti i prodotti presenti nel registro online di EPEAT. Il livello EPEAT Bronze indica che i prodotti soddisfano un'ampia e rigida serie di criteri, che il rende un'opzione di acquisto più sostenibile.

Consulta [il Registro EPEAT \(https://www.epeat.net/\)](https://www.epeat.net/) per i modelli specifici. Lo stato di registrazione e i livelli possono variare a seconda del paese

Specifications

Caratteristiche generali

| | |
|--|-------------------------------|
| Dimensioni dello schermo | 75" |
| Luminosità (cd/m ²) | 550 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 400.000:1 |
| Tempo di risposta (ms) | 8 |
| Risoluzione del display (O x V, pixel) | 3840 x 2160 |
| Compatibilità HDR (High Dynamic Range) | Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision) |

Rapporto di formato 16:9

Compatibilità
Portrait/Tilt Sì

Caratteristiche display

Categoria dimming Frame Dimming

Display LCD

Tipo di pannello IPS

Tipo di
retroilluminazione LED diretta

Display TRILUMINOS TRILUMINOS PRO

Gamma di colori (DCI-
P3) 92%

Processore
d'immagine 4K HDR Processor X1

Tempo operativo 24/7

Rivestimento
antiriflesso per neri
profondi No

Alone (%) 1%

| | |
|--|----------------------------|
| Angolo di visione (sinistra/destra) | 178 (89/89) gradi (CR >10) |
|--|----------------------------|

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Angolo di visione (su/giù) | 178 (89/89) gradi (CR >10) |
|-------------------------------|----------------------------|

Specifiche video

| | |
|--------------------|------------------|
| Elaborazione video | X-Reality PRO 4K |
|--------------------|------------------|

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Ottimizzazione del movimento | Motionflow XR 240 (nativo 60 Hz) |
|---------------------------------|----------------------------------|

| | |
|--------------|--|
| Segnale HDMI | 4096x2160p(24,60Hz), 3840x2160p(24,30,60Hz), 1080p(24,30,60Hz), 1080i(60Hz), 720p(24,30,60Hz), 480p |
|--------------|--|

Specifiche audio

| | |
|------------------------|-------------|
| Posizione altoparlanti | Down Firing |
|------------------------|-------------|

| | |
|----------------------------|-------------|
| Potenza di uscita audio | 10 W + 10 W |
|----------------------------|-------------|

Funzioni professionali

| | |
|--------------|----|
| Modalità Pro | Sì |
|--------------|----|

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Attivazione automatica tramite HDMI | Sì |
| Piattaforma HTML5 | Sì |
| Multicast/IPTV | Sì |
| Sistema operativo | Android TV |
| Archiviazione a bordo (GB) | 32 GB |

Specifiche di rete

| | |
|-----------------|-----------|
| Wi-Fi Direct | Sì |
| Wi-Fi Certified | Sì |
| LAN wireless | Integrata |

Caratteristiche pratiche

| | |
|---------------------------|---|
| Codec di riproduzione USB | MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF |
|---------------------------|---|

(WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC /
FLAC / JPEG

| | |
|----------------------|----|
| Orologio su schermo | Sì |
| Timer di spegnimento | Sì |
| Timer On/Off | Sì |
| Chromecast integrato | Sì |
| Apple AirPlay | Sì |

Specifiche di controllo

| | |
|-------------------|----|
| Controllo IP | Sì |
| Controllo RS-232C | Sì |
| HDMI-CEC | Sì |

Ingressi e uscite

| | |
|--|-------------------------------------|
| HDCP | HDCP2.3 (per HDMI 1/2/3/4) |
| Ingresso/i video composito/i | 1 (laterale, mini jack) |
| Ingressi HDMI totali | 4 (4 laterali) |
| Ingresso/i audio analogico/i (totale) | 1 (laterale, conversione analogica) |

| | |
|---------------------------|--------------|
| Uscita/e audio digitale/i | 1 (laterale) |
|---------------------------|--------------|

| | |
|-----------|--------------|
| Porte USB | 2 (laterale) |
|-----------|--------------|

| | |
|-------------------|--------------|
| Ingressi Ethernet | 1 (laterale) |
|-------------------|--------------|

Caratteristiche di design

| | |
|--------------|------|
| Colore frame | Nero |
|--------------|------|

| | |
|-----------------------------------|----|
| Spaziatura foro compatibile VESA® | Sì |
|-----------------------------------|----|

| | |
|---|--------------------------------------|
| Passo del foro di montaggio VESA® (L x A) | 300 x 300 mm/11 7/8 x 11 7/8 pollici |
|---|--------------------------------------|

Specifiche ambientali

| | |
|-----------------------------|-------|
| Consumo energetico nominale | 235 W |
|-----------------------------|-------|

| | |
|----------------------|-------|
| Consumo (in standby) | 0,5 W |
|----------------------|-------|

| | |
|---------------------------------------|----|
| Controllo dinamico retroilluminazione | Sì |
|---------------------------------------|----|

| | |
|-------------------------------|----|
| Modalità risparmio energetico | Sì |
|-------------------------------|----|

Misure

| | |
|---|--|
| Dimensioni TV senza piedistallo (L x A x P) | 1686 x 969 x 72 mm/66 1/2 x 38 1/4 x 2 7/8 pollici |
|---|--|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Dimensioni confezione (L x A x P) | 1824 x 1114 x 187 mm/71 7/8 x 43 7/8 x 7 3/8 pollici |
|-----------------------------------|--|

Peso

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Peso TV senza piedistallo | 31,5 kg/69,4 lb |
|---------------------------|-----------------|

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Peso dell'imballaggio (lordo) | 43 kg/94,8 lb. |
|-------------------------------|----------------|

Gamma di accessori

| | |
|--|------------------------------|
| Regolatore per installazione a parete (in dotazione) | Sì (a seconda della regione) |
|--|------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|----|
| Piedistallo da tavolo (opzionale) | No |
|-----------------------------------|----|

Ulteriori informazioni

| | |
|---------------------------------------|---|
| Scheda informativa del prodotto (solo | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1393008 |
|---------------------------------------|---|

Europa)

Gallery



