

FWD-32WE615/T

Display professionali a LED
BRAVIA HD Ready, da 32"



Overview

Il display progettato per il business

Presenta un'immagine chiara e professionale con il display professionale FWD-32WE615/T da 32" BRAVIA. È il migliore modo per comunicare il tuo messaggio, con qualità delle immagini HD ready nitida, controlli avanzati e funzionamento affidabile.

Grazie al controllo avanzato, alla modalità Pro semplice e alla compatibilità interattiva opzionale, rende facile la creazione di digital signage, in modo da presentare sempre un'immagine chiara.

Arricchisci l'esperienza di visione del tuo pubblico con la perfetta integrazione con Manager for TEOS e la scelta di soluzioni integrate per aggiungere funzionalità extra, dal supporto per le sale riunioni all'automazione.

Per una tranquillità ancora maggiore ti forniamo anche il servizio di assistenza PrimeSupport con garanzia di 3 anni con sostituzione anticipata. In caso di problemi con il tuo display, ti offriremo un nuovissimo prodotto sostitutivo gratuito anziché la riparazione inclusa come standard. È anche possibile estendere il servizio per altri 2 anni.

Features

Goditi i più piccoli dettagli

L'elaborazione delle immagini X-Reality™ PRO analizza ogni frame, abbinando le scene con il nostro speciale database di immagini per perfezionare le immagini e ridurre i disturbi.

Movimento più fluido

La tecnologia Motionflow XR inserisce frame dell'immagine extra tra gli originali, garantendo dettagli più fluidi e nitidi nelle sequenze in rapido movimento.

Integrazione TEOS

BRAVIA si integra perfettamente con Manage for TEOS che consente di coordinare il controllo dei dispositivi e dei contenuti nelle sale riunioni e negli spazi pubblici.

È richiesto il player TEP-X96.

Montaggio e installazione flessibili

BRAVIA offre opzioni di montaggio flessibili ed è conforme allo standard di montaggio VESA, cosa che ne assicura la semplice integrazione in un'ampia gamma di ambienti.

Configurazione rapida con la modalità Pro

Personalizza e salva le impostazioni e le caratteristiche del display e copiale in modo semplice su altri display tramite flash memory USB.

Maggiore tranquillità

Per una tranquillità ancora maggiore, ti offriamo di serie il nostro servizio di assistenza PrimeSupport con garanzia di 3 anni con sostituzione anticipata. In caso di problemi con il tuo display, ti invieremo un'unità sostitutiva senza costi aggiuntivi per evitare interruzioni alla tua attività.

Specifications

Caratteristiche display

Luminosità (cd/m ²)	350
Rapporto di contrasto nativo	1500:1
Rapporto di contrasto dinamico	300000:1
Tempo di risposta (ms)	8
Categoria dimming	Frame Dimming
Display	LCD
Tipo retroilluminazione	Edge LED
Dimensione della cornice (superiore, laterale, inferiore)	11.4/12/18.9
Tempo operativo	18/7

Specifiche display

Dimensione dello schermo per WEB (diagonale, cm, intero o 1° decimale)	80,0 cm
Tipo retroilluminazione	Edge LED

Risoluzione del display (O x V, pixel)	1366 x 768
---	------------

Dimensione dello schermo (in pollici, in diagonale)	32" (31,5")
---	-------------

Rapporto di formato	16:9
---------------------	------

Funzioni professionali

Modalità Pro nascosta	Sì
-----------------------	----

Attivazione automatica tramite HDMI	Sì
---	----

Multicast/IPTV	Sì
----------------	----

Compatibile con le soluzioni TDM Digital Signage/TEOS	Sì (richiede il player TEP-X96)
---	---------------------------------

Sistema operativo	Linux
-------------------	-------

Archiviazione a bordo (GB)	4 GB
-------------------------------	------

Sistema di proiezione

Sistema TV (digitale)

terrestre)	DVB-T/T2
Sistema TV (digitale via cavo)	DVB-C
Sistema TV (digitale satellitare)	DVB-S/S2
Numero di sintonizzatori (terrestre/via cavo)	1 (digitale/analogico)
Numero di sintonizzatori (satellitare)	1

Caratteristiche di rete

Wi-Fi Direct	Sì
Certificato Wi-Fi	Sì
Internet Browser	VEWD

Funzionalità pratiche

Codec di riproduzione USB	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4 Parte 10/M
HDMI-CEC	Sì

Spegnimento automatico Sì

Timer On/Off Sì

Lingua display BUL/CAT/CZE/DAN/GER/GRE/ENG/SPA/EST/FIN/FR

Specifiche di controllo

Controllo IP Sì

Modalità Pro Sì (base)

Ingressi e Uscite

HDCP HDCP 1,4

Ingressi RF (terrestre/via cavo) 1 (laterale)

Ingressi IF (satellite) 1 (laterale)

Ingressi HDMI totali 2 (laterale)

Uscita/e audio 1 (laterale ibrida con uscita cuffie, uscita audio e uscita subwoofer)

Porte USB 2 (laterali/in verticale)

Ingressi Ethernet 1 (posteriore)

Specifiche audio

Tipo di altoparlante	Altoparlante a baffle aperto
----------------------	------------------------------

Potenza uscita audio	5 W + 5 W
----------------------	-----------

Specifiche video

Elaborazione video	X-Reality PRO
--------------------	---------------

Ottimizzazione del movimento	Motionflow XR 400 Hz (50 Hz nativi)
------------------------------	-------------------------------------

Compatibilità HDR (High Dynamic Range)	Sì (HDR10, HLG) *1
--	--------------------

Caratteristiche design

Gestione dei cavi	Sì
-------------------	----

Colore cornice	Nero
----------------	------

Design standard	Nero ardesia a U
-----------------	------------------

Spaziatura foro compatibile VESA®	Sì
-----------------------------------	----

Passo del foro di montaggio VESA® (L x A)	10,0 x 20,0 cm
---	----------------

Eco e risparmio energetico

Classe di consumo energetico	A
Consumo in modalità On	Standard: 41,0 W
Consumo energetico (in standby)	0,50 W
Rapporto di luminanza di picco per l'UE	68%
Contenuto in mercurio (mg)	0,0
Modalità risparmio energetico / Modalità retroilluminazione disattivata	Sì
Requisiti di alimentazione (tensione)	19,5 V c.c.
Consumo energetico (in standby di rete)	2,00 W (Wi-Fi)/2,00 W (LAN)

Dimensioni

Solo display (L x A x P) Circa 73,1 x 44,2 x 7,0 cm

Display con supporto
(L x A x P) Circa 73,1 x 49,0 x 18,7 cm

Peso (circa)

Solo display Circa 5,8 kg

Display con supporto Circa 6,2 kg

Confezione in cartone
(peso lordo) Circa 9 kg

Accessori opzionali

Supporto montaggio a parete SU-WL450 (la limitazione dell'accesso al terminale dipende dalla selezione del Paese)

PrimeSupport

PrimeSupport incluso 3 anni di helpdesk standard (lun-ven 9:00-18:00 CET) e servizio di sostituzione avanzata in caso di guasto del prodotto con copertura di tutte le attività logistiche.

Estensioni opzionali
PrimeSupport

Estensione opzionale di 2 anni del
contratto di assistenza disponibile:
PSP.FW6G-32.2X

Gallery

