

FWD-43W66F/T

Display professionale a LED
BRAVIA Full HD, HDR da 43"



Overview

Immagini HDR di precisione e funzioni pensate per le imprese

Assicura a ogni presentazione un impatto extra con il display professionale FWD-43W66F/T da 43" BRAVIA che combina qualità dell'immagine HDR realistica con un funzionamento semplice e la condivisione intelligente dei contenuti.

Ottimizzato per le applicazioni professionali, il display BRAVIA FWD-43W66F/T offre immagini Full HD estremamente dettagliate, con la tecnologia X-Reality PRO che perfeziona ogni frame per contenuti raffinati e dalla rumorosità ridotta.

Grazie al controllo avanzato, alla modalità Pro semplice e alla compatibilità interattiva opzionale, rende facile la creazione di digital signage, in modo da presentare sempre un'immagine chiara.

Arricchisci l'esperienza di visione del tuo pubblico con la perfetta integrazione con TEOS (*1) e la scelta di soluzioni integrate per aggiungere funzionalità extra, dal supporto per le sale riunioni all'automazione.

Features

Immagini Full HD HDR estremamente raffinate

L'HDR (High Dynamic Range) ti consente di vedere i più piccoli dettagli che possono perdersi nelle aree più scure e luminose di ogni scena, offrendo immagini più dinamiche e realistiche in Full HD.

Goditi i più piccoli dettagli

L'elaborazione delle immagini X-Reality™ PRO analizza ogni frame, abbinando le scene con il nostro speciale database di immagini per perfezionare le immagini e ridurre i disturbi.

Movimento più fluido

La tecnologia Motionflow XR inserisce frame dell'immagine extra tra gli originali, garantendo dettagli più fluidi e nitidi nelle sequenze in rapido movimento.

Ottimizzato per l'uso professionale

Il modello FWD-43W66F/T soddisfa le esigenze degli ambienti business ed education di oggi, grazie a opzioni per l'installazione flessibile, alla connessione di rete cablata o wireless e al controllo seriale della comunicazione.

Integrazione con TEOS (*1)

BRAVIA si integra perfettamente con TEOS, la suite di soluzioni per la gestione degli ambienti di lavoro Sony che organizza il controllo di dispositivi e contenuti in riunioni aziendali, sale riunioni e spazi pubblici.

Smart Plug & Play

Collega uno smartphone o un'unità USB per condividere i tuoi contenuti direttamente sul BRAVIA.

Montaggio e installazione flessibili

I Display Professionali BRAVIA offrono opzioni di montaggio flessibili e sono conformi allo standard di montaggio VESA, cosa che ne assicura la semplice integrazione in un'ampia gamma di ambienti.

Maggiore tranquillità

Per una tranquillità ancora maggiore, ti offriamo di serie il nostro servizio di assistenza PrimeSupport con garanzia di 3 anni con sostituzione anticipata. In caso di problemi con il tuo display, ti invieremo un'unità sostitutiva senza costi aggiuntivi per evitare interruzioni alla tua attività.

Specifications

Funzionalità display

Luminosità (cd/m ²)	350
Rapporto di contrasto nativo	1300:1
Rapporto di contrasto dinamico	300000:1
Tempo di risposta (ms)	8
Categoria dimming	Frame Dimming
Display	LCD
Tipo retroilluminazione	LED diretta
Dimensione della cornice (superiore, laterale, inferiore)	12 / 14,4 / 16,9
Tempo operativo	18/7

Specifiche del display

Dimensione dello schermo per WEB (diagonale, cm, intero o 1° decimale)	108,0 cm
--	----------

Risoluzione del display (A x V, pixel)	1920 x 1080
--	-------------

Dimensione dello schermo (in pollici, in diagonale)	43" (42,5")
---	-------------

Angolo di visione (destra/sinistra)	178 (89/89) gradi
-------------------------------------	-------------------

Angolo di visione (alto/basso)	178 (89/89) gradi
--------------------------------	-------------------

Risoluzione del display	Full HD
-------------------------	---------

Rapporto di formato	16/9
---------------------	------

Funzioni professionali

Modalità Pro nascosta	Sì
-----------------------	----

Multicast/IPTV	Sì
----------------	----

Compatibile con le soluzioni TDM Digital	Sì (richiede il player TEP-X96)
--	---------------------------------

Signage/TEOS

Sistema operativo	Linux
-------------------	-------

Archiviazione a bordo (GB)	4 GB
----------------------------	------

Sistema di proiezione

Sistema TV (digitale terrestre)	DVB-T/T2
---------------------------------	----------

Sistema TV (digitale via cavo)	DVB-C
--------------------------------	-------

Sistema TV (digitale satellitare)	DVB-S/S2
-----------------------------------	----------

Numero di sintonizzatori (terrestri/via cavo)	1 (digitale / analogico)
---	--------------------------

Numero di sintonizzatori (satellitare)	1
--	---

Caratteristiche della rete

Wi-Fi Direct	Sì
--------------	----

Certificato Wi-Fi	Sì
-------------------	----

Internet Browser	VEWD
------------------	------

LAN wireless	Integrata
--------------	-----------

Funzionalità pratiche

Codec di riproduzione USB	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4
---------------------------	---

HDMI-CEC	Sì
----------	----

i-Manual	Sì
----------	----

Orologio a schermo	Sì
--------------------	----

Spegnimento automatico	Sì
------------------------	----

Timer On/Off	Sì
--------------	----

Lingua display	BUL/CAT/CZE/DAN/GER/GRE/ENG/SPA/EST/FIN/FR
----------------	--

Specifiche controllo

Modalità Pro	Sì (base)
--------------	-----------

Ingressi e Uscite

Segnale HDMI	1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
HDCP	HDCP1.4
Ingresso alimentazione AC	ADATTATORE C.A.
Ingressi RF (terrestre/via cavo)	1 (laterale)
Ingressi IF (satellite)	1 (laterale)
Ingresso/i video composito	1 (posteriore)
Ingressi HDMI totali	2 (laterale)
Uscita/e audio	2 (lateralì ibride con uscita cuffie, uscita audio e uscita subwoofer)
Porte USB	3 (lateralì/in verticale)
Ingressi Ethernet	1 (posteriore)
Slot PCMCIA	1 (superiore)
Ingresso PC formato	640 x 480 (31,5 kHz, 60 Hz), 800 x 600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1024 x 768 (48,4 kHz, 60 Hz), 1280 x 720 (44,8 kHz, 60 Hz), 1280 x 1024 (64,0 kHz,

HDMI	60 Hz), 1152 x 864 (67,5 kHz, 75 Hz), 1600 x 900 (55,9 kHz, 60 Hz), 1680 x 1050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1920 x 1080 (67,5 kHz, 60 Hz)
------	---

Specifiche audio

Posizione altoparlanti	Down Firing
------------------------	-------------

Potenza uscita audio	5 W + 5 W
----------------------	-----------

DSEE/DSEE-HX	DSEE
--------------	------

Specifiche video

Modalità Wide	Zoom grandangolo/Normale/Pieno/Zoom/14:9
---------------	---

4:3 (impostazione predefinita)	Sì
--------------------------------------	----

Elaborazione video	X-Reality PRO
-----------------------	---------------

Ottimizzazione del movimento	Motionflow XR 400 Hz (50 Hz nativi)
---------------------------------	-------------------------------------

Compatibilità HDR (High Dynamic Range)	Sì (HDR10, HLG)
--	-----------------

Frequenza di
aggiornamento
del pannello
(Hertz nativi) 50 Hz

Caratteristiche design

Gestione dei cavi Sì

Colore cornice Nero

Design standard Design angolare argento

Spaziatura foro
compatibile VESA® Sì

Passo del foro di
montaggio VESA® (L x
A) 20,0 x 20,0 cm

Eco e risparmio energetico

Classe di consumo
energetico A+

Consumo energetico
nominale Standard: 51,0 W

Consumo energetico
(in standby) 0,50 W

Rapporto di luminanza di picco per l'UE	76%
Contenuto in mercurio (mg)	0,0
Modalità risparmio energetico / Modalità retroilluminazione disattivata	Sì
Requisiti di alimentazione (tensione)	220-240 V c.a., 50 Hz 19,5 V DC
Consumo (in standby di rete)	2,00 W (Wi-Fi)/2,00 W (LAN)

Dimensioni

Solo display (L x A x P)	Circa 97,4 x 57,2 x 6,8 (0,90) cm
Display con supporto (L x A x P)	Circa 97,4 x 62,8 x 26,8 cm

Peso (circa)

Solo display	Circa 7,8 kg
	Circa 8,2 kg

Display con supporto

Confezione in cartone (peso lordo)	Circa 12 kg
---------------------------------------	-------------

Accessori opzionali

Supporto montaggio a parete	SU-WL450 (limitazioni per l'accesso ai terminali, fare riferimento alla pagina del prodotto SU-WL450)
-----------------------------	---

PrimeSupport

PrimeSupport incluso	3 anni di helpdesk standard (lun-ven 9:00-18:00 CET) e servizio di sostituzione avanzata in caso di guasto del prodotto con copertura di tutte le attività logistiche.
----------------------	--

Estensioni opzionali PrimeSupport	Estensione opzionale di 2 anni del contratto di assistenza disponibile: PSP.FW6G-43.2X
-----------------------------------	--

Note

* 1	Richiede il player TEP-X96, un prodotto di terze parti per TEOS non realizzato da Sony.
-----	---

Gallery

