

FWD-48A9/T

Display professionale BRAVIA 4K
Ultra HD HDR da 48"



Overview

Lasciati conquistare dalle straordinarie immagini 4K HDR, dallo stile impeccabile e dall'audio cristallino

Aggiungi un impatto senza precedenti alle tue comunicazioni visive con il display professionale dall'incredibile design OLED BRAVIA FWD-48A9/T da 48". Grazie alla combinazione di straordinaria e brillante qualità dell'immagine 4K HDR con facilità d'uso, networking/controllo flessibile e numerose opzioni di integrazione, è la soluzione perfetta per sale riunioni aziendali, lobby e reception.

Ottimizzato per le applicazioni per display professionali, BRAVIA FWD-48A9/T sfrutta tecnologie di visualizzazione OLED all'avanguardia grazie al nostro processore X1™ Ultimate per garantire intense immagini 4K HDR dal contrasto elevato.

Il design elegante e minimalista del display FWD-48A9/T cattura l'attenzione in qualsiasi ambiente. E grazie alla tecnologia Acoustic Surface Audio, l'audio proviene direttamente dallo schermo a 48", senza la necessità di ulteriori altoparlanti.

Grazie al controllo avanzato, alla modalità Pro, alla compatibilità interattiva opzionale e alla piattaforma HTML5 integrata, rende facile la creazione di digital signage, in modo da presentare un

messaggio sempre chiaro.

Arricchisci l'esperienza di visione del tuo pubblico con la perfetta integrazione con TEOS e la scelta di soluzioni integrate per aggiungere funzionalità extra, dal supporto delle sale riunioni all'automazione, senza bisogno di dispositivi o lettori esterni.

Per la massima tranquillità, ti offriamo 3 anni di garanzia con riparazione o, se necessario, la sostituzione anticipata gestita da un partner locale, in sede laddove possibile. Puoi anche estendere il tuo contratto di assistenza per altri 2 anni.

Features

Risoluzione dell'immagine 4K (3.840 x 2.160 pixel)

Grazie a una risoluzione di 8 milioni di pixel, 4 volte superiore a quella del Full HD, il 4K offre una maggiore nitidezza per le soluzioni display per l'area corporate, per il settore education e per le applicazioni di digital signage.

Più contrasto, colori e nitidezza

Il nostro 4K HDR Processor X1™ Ultimate ripulisce e perfeziona il segnale dell'immagine, utilizzando algoritmi avanzati per ridurre il rumore e migliorare i dettagli. Perfino le immagini a risoluzione inferiore vengono convertite a una risoluzione più prossima al 4K, con colori e texture realistici per un signage più impattante.

Goditi i più piccoli dettagli

4K X-Reality PRO esegue l'upscaling delle immagini in modo da renderle simili in termini di qualità al 4K. Le immagini sono nitide e raffinate in tempo reale e rivelano dettagli extra da fonti di immagini a bassa risoluzione.

Colori più intensi con TRILUMINOUS Display

TRILUMINOS Display, basato sul nostro processore X1™ Ultimate, utilizza una gamma cromatica più ampia, riproducendo fedelmente un mondo di tonalità e sfumature più ricche e

realistiche.

Movimento più fluido

La nostra tecnologia X-Motion Clarity™ controlla le immagini in movimento per ridurre al minimo le sfocature, garantendo dettagli più fluidi, nitidi e luminosi nelle sequenze in rapido movimento.

Suono di qualità si diffonde nell'ambiente attorno a te

Dolby Atmos crea un soundstage coinvolgente che viene percepito dall'alto e dai lati, consentendoti di sentire gli oggetti che si muovono in alto con un realismo ancora maggiore.

Stile raffinato che completa il tuo spazio

BRAVIA è caratterizzato da un design sottile e moderno, con una cornice sottile che aggiunge un tocco di raffinatezza a qualsiasi arredo.

Google Chromecast built-in e Apple Airplay

Con Google Chromecast built-in e Apple Airplay, puoi riprodurre facilmente i tuoi contenuti e guardarli sul tuo BRAVIA.

Ottieni il massimo da Android TV

Scopri un mondo di app e contenuti online per Android. Utilizza la ricerca vocale per trovare contenuti in maniera semplice senza digitare del testo.

Configurazione rapida con la modalità Pro

Personalizza e salva le impostazioni e le funzioni del display e copiale in modo semplice su altri display tramite flash memory USB.

Crea applicazioni di digital signage in modo semplice

Il supporto integrato di HTML5 semplifica la produzione di contenuti di digital signage accattivanti. Combina grafica, testo,

video e contenuti Web live per produrre accattivanti creazioni di signage in pochi minuti senza hardware aggiuntivo o formazione specialistica.

Telecomando versatile

Controlla il BRAVIA da remoto, incluse le funzioni di accensione/spegnimento, la selezione del segnale di ingresso e la regolazione del volume, su rete IP mediante RJ45 via API Web.

Integrazione TEOS

BRAVIA si integra perfettamente con TEOS, la suite di soluzioni per la gestione degli ambienti di lavoro Sony che organizza il controllo di dispositivi e contenuti in riunioni aziendali, sale riunioni e spazi pubblici.

Maggiore tranquillità

Sono previsti 3 anni di garanzia con riparazione o, se necessario, la sostituzione anticipata gestita da un partner locale, in sede laddove possibile. Inoltre puoi estendere il tuo contratto di assistenza per altri 2 anni.

Tecnologia dello schermo OLED a contrasto elevato

Ogni pixel auto-illuminato viene controllato in maniera precisa e individualmente, con la tecnologia Pixel Contrast Booster che massimizza il range dinamico per immagini straordinarie con contrasto cromatico senza precedenti. Potrai goderti più che mai dettagli, texture e realismo in ogni scena.

Specifications

Caratteristiche display

Dimensione dello schermo (in pollici, in diagonale) 48" (47,5")

Risoluzione del display (A x V, pixel)	3840 x 2160
---	-------------

Display	OLED
---------	------

Tempo operativo	18/7
-----------------	------

Rapporto di formato	16:09
---------------------	-------

Funzioni professionali

Modalità Pro nascosta	Sì
-----------------------	----

Attivazione automatica tramite HDMI	Sì
---	----

Multicast/IPTV	Sì
----------------	----

Compatibile con le soluzioni TDM Digital Signage/TEOS	Sì
---	----

Sistema operativo	Android 9.0 Pie
-------------------	-----------------

Archiviazione a bordo (GB)	16 GB
-------------------------------	-------

Sistema di proiezione

Sistema TV (digitale)	DVB-T/T2
-----------------------	----------

terrestre)

Sistema TV (digitale via cavo)	DVB-C
--------------------------------	-------

Sistema TV (digitale satellitare)	DVB-S/S2
-----------------------------------	----------

Numero di sintonizzatori (terrestri/via cavo)	2 (digitali) / 1 (analogico)
---	------------------------------

Numero di sintonizzatori (satellitare)	2
--	---

Caratteristiche di rete

Wi-Fi Direct	Sì
--------------	----

Certificato Wi-Fi	Sì
-------------------	----

Apple AirPlay	Sì
---------------	----

Chromecast built-in	Sì
---------------------	----

Internet Browser	Vewd
------------------	------

MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF

Codec per la rete domestica	(WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG
-----------------------------	---

Aggiornamento del firmware	Sì
----------------------------	----

LAN wireless	Integrata
--------------	-----------

Funzionalità pratiche

Codec di riproduzione USB	MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC)
---------------------------	--

HDMI-CEC	Sì
----------	----

i-Manual	Sì
----------	----

Orologio a schermo	Sì
--------------------	----

Spegnimento automatico	Sì
------------------------	----

Timer On/Off	Sì
--------------	----

Lingua	BUL/CAT/CZE/DAN/GER/GRE/ENG/SPA/EST/FIN/FR
--------	--

display

Specifiche di controllo

Controllo IP	Sì
--------------	----

Modalità Pro	Sì
--------------	----

Ingressi e Uscite

Segnale HDMI	4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p
--------------	---

HDCP	HDCP 2.3 (per HDMI 1/2/3/4)
------	-----------------------------

Ingresso alimentazione AC	A spirale (POSTERIORE)
---------------------------	------------------------

Ingressi RF (terrestre/via cavo)	1 (parte inferiore)
----------------------------------	---------------------

Ingressi IF (satellite)	2 (inferiori)
-------------------------	---------------

Ingresso/i video composito	1 (laterale)
----------------------------	--------------

Ingressi HDMI totali	4 (1 laterale, 3 inferiori)
----------------------	-----------------------------

Uscita/e audio	1 (parte inferiore)
----------------	---------------------

Porte USB	2 (lateral) / 1 (inferiore)
Ingressi Ethernet	1 (parte inferiore)
Ingresso PC formato HDMI	640 x 480 (31,5 kHz, 60 Hz), 800 x 600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1024 x 768 (48,4 kHz, 60 Hz), 1280 x 1024 (64,0 kHz, 60 Hz), 1152 x 864 (67,5 kHz, 75 Hz), 1600 x 900 (55,9 kHz, 60 Hz), 1680 x 1050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1920 x 1080 (67,5 kHz, 60 Hz), 3840 x 2160p (30 Hz), 3840 x 2160p (60 Hz, 8 bit)
Slot PCMCIA	1 (laterale)

Specifiche audio

Posizione altoparlanti	Lato anteriore
Potenza uscita audio	10 W + 10 W + 5 W

Specifiche video

Modalità Wide	Auto / Zoom grandangolo / Normale / Pieno / Zoom / 14:9
4:3 (impostazione predefinita)	Sì
Elaborazione video	X-Reality PRO 4K

Processore 4K	Processore dell'immagine X1 Ultimate
Compatibilità HDR (High Dynamic Range)	Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision)
Colore cornice	Nero
Design standard	Supporto centrale in alluminio
Spaziatura foro compatibile VESA®	Sì
Passo del foro di montaggio VESA® (L x A)	30 x 30 cm

Eco e risparmio energetico

Classe energetica	B
Consumo	114 W
Consumo energetico (in standby)	0,50 W
Rapporto di luminanza di picco per l'UE	179%
Contenuto in mercurio (mg)	0,0

Modalità risparmio energetico / Modalità retroilluminazione disattivata	Sì
---	----

Requisiti di alimentazione (tensione)	Da 220 a 240 V AC
---------------------------------------	-------------------

Alimentazione	Da 220 a 240 V AC
---------------	-------------------

Dimensioni

Solo display (L x A x P) (circa)	106,9 x 62,4 x 5,8 (0,42) cm
----------------------------------	------------------------------

Televisore con supporto (L x A x P) circa	106,9 x 62,9 x 25,5 cm
---	------------------------

Pesi circa

Solo display (circa)	13,9 kg
----------------------	---------

Display con supporto (circa)	17,6 kg
------------------------------	---------

Accessori opzionali

Supporto montaggio a parete	SU-WL450 (limitazioni per l'accesso ai terminali, fare riferimento alla pagina del prodotto SU-WL450), SU-WL850 (fare riferimento alla tabella per la gestione dei Paesi/regioni)
-----------------------------	---

Assistenza e garanzia

PrimeSupport incluso	3 anni di garanzia con riparazione o, se necessario, la sostituzione anticipata gestita da un partner locale, in sede laddove possibile.
----------------------	--

Estensione opzionale PrimeSupport	PSP.FDWA948.2X
-----------------------------------	----------------

Gallery

