


## FWD-55X95H/T

Display Professionale BRAVIA 4K  
Ultra HDR da 55"



### Overview

Porta la tua azienda a un livello superiore con il BRAVIA FWD-55X95H/T, il nostro miglior display professionale 4K HDR che unisce immagini e audio eccellenti e un design premium senza bordi, per tenere il pubblico focalizzato sul messaggio senza distrazioni.

Il BRAVIA FWD-55X95H/T, ottimizzato per applicazioni professionali, è basato sul processore X1 Ultimate più recente che analizza i dati delle immagini per migliorare colore, contrasto e nitidezza. Lo schermo Full Array LED con local dimming offre dettagli davvero raffinati nelle ombre, per immagini ad alto contrasto incredibilmente realistiche, di aspetto impeccabile da qualsiasi angolazione e meno sfocate.

Grazie a sistemi di controllo evoluti, modalità professionale, compatibilità interattiva opzionale, funzionamento 18/7 e piattaforma HTML5 incorporata per creare contenuti di digital signage in modo semplice, i display BRAVIA 4K sono progettati per rispondere a tutte le esigenze professionali e offrire immagini sempre nitide.

Arricchisci l'esperienza di visione del tuo pubblico con la perfetta integrazione con TEOS e la scelta di soluzioni integrate per aggiungere funzionalità extra, dal supporto per le sale riunioni all'automazione.

Per una tranquillità ancora maggiore, ti offriamo di serie anche la garanzia di 3 anni con sostituzione anticipata come ulteriore assicurazione. In caso di problemi con il tuo display, ti offriremo un nuovissimo prodotto sostitutivo gratuito anziché la riparazione. Inoltre puoi estendere il tuo contratto di assistenza per altri 2 anni.

## Features

### **Risoluzione dell'immagine 4K (3840 x 2160 pixel)**

Grazie a una risoluzione di 8 milioni di pixel, 4 volte superiore a quella del Full HD, il 4K offre una maggiore nitidezza per le soluzioni display per l'area corporate, per il settore education e per le applicazioni di digital signage.

### **Controllo e contrasto assoluti con Full Array LED**

Il Full Array LED bilancia con precisione la luminosità su tutto lo schermo, illuminando zone LED separate per un contrasto più realistico, rendendo le aree chiare più chiare e quelle scure più scure.

### **Immagini 4K HDR incredibilmente realistiche**

Il nostro 4K HDR Processor X1™ dispone delle tecnologie Object-based HDR remaster e Super Bit Mapping HDR e dell'enhancer di contrasto dinamico. Potrai apprezzare la differenza grazie a una maggiore percezione della profondità, una texture più realistica e pura, colori naturali a livelli di luminosità più elevati.

### **Goditi i più piccoli dettagli**

4K X-Reality PRO esegue l'upscaling delle immagini in modo da renderle simili in termini di qualità al 4K. Le immagini sono nitide e raffinate in tempo reale e rivelano dettagli extra da fonti di immagini a bassa risoluzione.

### **Colori più intensi con TRILUMINOUS Display**

TRILUMINOS Display, basato sul nostro processore X1 Ultimate,

utilizza una gamma cromatica più ampia, riproducendo fedelmente un mondo di tonalità e sfumature più ricche e realistiche.

### **Scene in rapido movimento più nitide e luminose**

La nuova tecnologia X-Motion Clarity™ mantiene i movimenti sullo schermo uniformi e nitidi, aumentando la luminosità quando serve per non perdere nulla.

### **Superficie piatta, zero distrazioni**

I display professionali BRAVIA sono caratterizzati da un design snello e privo di bordi visibili con un supporto discreto e una cornice sottile che ti consente di concentrarti su ciò che è importante: l'immagine.

### **Google Chromecast e Apple AirPlay**

Con Google Chromecast built-in e Apple Airplay, puoi riprodurre facilmente i tuoi contenuti e guardarli in grandi dimensioni sul BRAVIA.

### **Ottieni il massimo da Android TV**

Scopri un mondo di app e contenuti online per Android TV. Utilizza la ricerca vocale per trovare contenuti in maniera semplice senza digitare del testo. Condividi contenuti in maniera facile con Google Cast.

### **Configurazione rapida con la modalità Pro**

Personalizza e salva le impostazioni e le funzioni del display e copiale in modo semplice su altri display tramite flash memory USB.

### **Crea applicazioni di digital signage in modo semplice**

Il supporto integrato di HTML5 semplifica la produzione di contenuti di digital signage accattivanti. Combina grafica, testo, video e contenuti Web live per produrre accattivanti creazioni di signage in pochi minuti senza hardware aggiuntivo o formazione

specialistica.

## **Telecomando versatile**

Controlla il BRAVIA da remoto, incluse le funzioni di accensione/spegnimento, la selezione del segnale di ingresso e la regolazione del volume, su rete IP mediante RJ45 via API Web.

## **Integrazione TEOS**

BRAVIA si integra perfettamente con TEOS, la suite di soluzioni per la gestione degli ambienti di lavoro Sony che organizza il controllo di dispositivi e contenuti in riunioni aziendali, sale riunioni e spazi pubblici.

## **Montaggio e installazione flessibili**

I Display Professionali BRAVIA offrono opzioni di montaggio flessibili e sono conformi allo standard di montaggio VESA, cosa che ne assicura la semplice integrazione in un'ampia gamma di ambienti.

## **Maggiore tranquillità**

Per una tranquillità ancora maggiore, ti offriamo di serie il nostro servizio di assistenza PrimeSupport con garanzia di 3 anni con sostituzione anticipata. In caso di problemi con il tuo display, ti invieremo un'unità sostitutiva senza costi aggiuntivi per evitare interruzioni alla tua attività.

## Specifications

### Caratteristiche display

Luminosità (cd/m <sup>2</sup> )	760
---------------------------------	-----

Rapporto di contrasto nativo	5000:1
------------------------------	--------

Rapporto di contrasto	
-----------------------	--

dinamico	680.000:1
Tempo di risposta (ms)	6
Tipo di pannello	VA
Categoria dimming	Local dimming
Display	LCD
Tipo retroilluminazione	Direct (Full Array LED)
Dimensione della cornice (superiore, laterale, inferiore)	4,6 / 4,6 / 19,2
Tempo operativo	18/7

## Specifiche display

Dimensione dello schermo per WEB (diagonale, cm, intero o 1° decimale)	139 cm
Tipo retroilluminazione	Direct (Full Array LED)
Risoluzione del display (O x V, pixel)	3840 x 2160

Dimensione dello schermo (in pollici, in diagonale)	55" (54,6")
Angolo di visione (destra/sinistra)	178 (89/89) gradi
Angolo di visione (alto/basso)	178 (89/89) gradi
Risoluzione del display	QFHD
Rapporto di formato	16:09

## Funzioni professionali

Modalità Pro nascosta	Sì
Attivazione automatica tramite HDMI	Sì
Multicast/IPTV	Sì
Compatibile con le soluzioni TDM Digital Signage/TEOS	Sì
Sistema operativo	Android 9.0 Pie
Archiviazione a bordo	

(GB)	16 GB
------	-------

## Sistema di proiezione

Sistema TV (digitale terrestre)	DVB-T/T2
---------------------------------	----------

Sistema TV (digitale via cavo)	DVB-C
--------------------------------	-------

Sistema TV (digitale satellitare)	DVB-S/S2
-----------------------------------	----------

Numero di sintonizzatori (terrestre/via cavo)	2 (digitali) / 1 (analogico)
---	------------------------------

Numero di sintonizzatori (satellitare)	2
--	---

## Caratteristiche di rete

Wi-Fi Direct	Sì
--------------	----

Certificato Wi-Fi	Sì
-------------------	----

Apple AirPlay	Sì
---------------	----

Chromecast built-in	Sì
---------------------	----

Internet Browser	Vewd
Aggiornamento del firmware	Sì
LAN wireless	Integrata

## Funzionalità pratiche

Codec di riproduzione USB	MPEG1: MPEG1/MPEG2PS: MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S):AVC MPEG4, HEVC/AVI: Xvid, MotinJpeg/ASF (WMV): VC1/MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC/WEBM: VP8/3GPP: MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG
HDMI-CEC	Sì
i-Manual	Sì
Orologio a schermo	Sì
Spegnimento automatico	Sì
Timer accensione /	Sì



## spegnimento

Lingua display	AFR, AMH, ARA, ASM, AZE, BEL, BUL, BEN, BOS, CAT, CZE, DAN, DEU, GRE, ENG, SPA, EST, BAQ, PER, FIN, FRA, GLG, GUJ, HIN, HRV, HUN, IND, ISL, ITA, HEB, JPN, KAZ, KAN, KOR, KIR, LAO, LIT, LAV, MAC, MAL, MON, MAR, MAY, BUR, NOB, NEP, NLD, ORI, PAN, POL, POR, RUM, RUS, SOL, SLV, ALB, SRP, SWE
----------------	--

## Specifiche di controllo

Controllo IP	Sì
--------------	----

Modalità Pro	Sì
--------------	----

## Ingressi e Uscite

Segnale HDMI	4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p
--------------	---

HDCP	HDCP2.3 (per HDMI 1/2/3/4)
------	----------------------------

Ingresso alimentazione AC	PRESA C8 (POSTERIORE)
---------------------------	-----------------------

Ingressi RF (terrestre/via cavo)	1 (laterale)
Ingressi IF (satellite)	2 (laterale)
Ingresso/i video composito	1 (laterale)
Ingressi HDMI totali	4 (4 laterali)
Porte USB	2 (laterale)
Ingressi Ethernet	1 (laterale)
Slot PCMCIA	1 (superiore)

## Specifiche audio

Posizione altoparlanti	Lato posteriore + Down Firing
Potenza uscita audio	10 W + 10 W + 5 W + 5 W

## Specifiche video

Modalità Wide	Auto/Zoom grandangolo/Normale/Pieno/Zoom/14:9
4:3 (impostazione predefinita)	Sì
Elaborazione	

video	X-Reality PRO 4K
Ottimizzazione del movimento	X-Motion Clarity, modalità Auto
Processore 4K	Processore dell'immagine X1 Ultimate
Compatibilità HDR (High Dynamic Range)	Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision)
Frequenza di aggiornamento del pannello (Hertz nativi)	100 Hz

## Caratteristiche design

Gestione dei cavi	Sì
Colore cornice	Argento scuro
Design standard	Supporto a lamelle premium
Spaziatura foro compatibile VESA®	Sì
Passo del foro di montaggio VESA® (L x A)	30 x 30 cm

## Eco e risparmio energetico

Classe di consumo energetico	B
Consumo energetico in modalità On	166 W
Consumo energetico (in standby)	0,50 W
Rapporto di luminanza di picco per l'UE	80%
Contenuto in mercurio (mg)	0,0
Modalità risparmio energetico / Modalità retroilluminazione disattivata	Sì
Requisiti di alimentazione (tensione)	Da 220 a 240 V AC
Consumo (in standby di rete)	2,00W (Wi-Fi)/2,00W (LAN)/1,00W (Bluetooth)

## Dimensioni

Solo display (L x A x P)	Circa 122,9 x 71,0 x 7,0 cm
--------------------------	-----------------------------

Display con supporto (L x A x P)	Circa 123,0 x 77,9 x 31,0 cm
----------------------------------	------------------------------

## Peso (circa)

Solo display	Circa 16,8 kg
--------------	---------------

Display con supporto	Circa 18,1 kg
----------------------	---------------

Confezione in cartone (peso lordo)	Circa 25 kg
------------------------------------	-------------

## Accessori opzionali

Supporto montaggio a parete	SU-WL450 (limitazioni per l'accesso ai terminali, fare riferimento alla pagina del prodotto SU-WL450), SU-WL850 (fare riferimento alla tabella per la gestione dei Paesi/regioni)
-----------------------------	---

## PrimeSupport

PrimeSupport incluso	3 anni di helpdesk standard (lun-ven 9:00-18:00 CET) e servizio di sostituzione avanzata in caso di guasto del prodotto con copertura
----------------------	---

di tutte le attività logistiche.

---

Estensioni opzionali  
PrimeSupport

Estensione opzionale di 2 anni del  
contratto di assistenza disponibile:  
PSP.FDWXH9555.2X

---

## Gallery

