

## FWD-65X70G/T

Display professionale a LED  
BRAVIA 4K Ultra HD, HDR da 65"



### Overview

#### **Immagini HDR 4K di alta qualità con TRILUMINOS Display**

Migliora il business con il display professionale BRAVIA FWD-65X70G/T da 65", che coniuga una qualità dell'immagine 4K HDR incredibilmente realistica con funzionamento semplice, networking/controllo flessibile e condivisione dei contenuti smart.

Ottimizzato per le applicazioni professionali, il display BRAVIA FWD-65X70G/T offre colori intensi e immagini 4K HDR dal contrasto elevato e dispone del processore 4K X-Reality PRO che esegue l'upscaling delle immagini di risoluzione inferiore in modo da renderle simili alla qualità 4K.

Grazie al controllo avanzato, alla modalità Pro semplice e alla compatibilità interattiva opzionale, rende facile la creazione di digital signage, in modo da presentare sempre un'immagine chiara.

Arricchisci l'esperienza di visione del tuo pubblico con la perfetta integrazione con TEOS (\*2) e la scelta di soluzioni integrate per aggiungere funzionalità extra, dal supporto per le sale riunioni all'automazione.

Per una tranquillità ancora maggiore ti forniamo anche il servizio di assistenza PrimeSupport con garanzia di 3 anni con sostituzione anticipata. In caso di problemi con il tuo display, ti offriremo un nuovissimo prodotto sostitutivo gratuito anziché la riparazione inclusa come standard. È anche possibile estendere il servizio per altri 2 anni.

## Features

### **Risoluzione dell'immagine 4K (3.840 x 2.160 pixel)**

Grazie a una risoluzione di 8 milioni di pixel, 4 volte superiore a quella del Full HD, il 4K offre una maggiore nitidezza per le soluzioni display per l'area corporate, per il settore education e per le applicazioni di digital signage.

### **Goditi i più piccoli dettagli**

4K X-Reality PRO esegue l'upscaling delle immagini in modo da renderle simili in termini di qualità al 4K. Le immagini sono nitide e raffinate in tempo reale e rivelano dettagli extra da fonti di immagini a bassa risoluzione.

### **Più colori con il display TRILUMINOUS**

TRILUMINOS Display mappa i colori con una gamma cromatica più ampia, riproducendo fedelmente un mondo di tonalità e sfumature più ricche e realistiche.

### **Movimento più fluido**

La tecnologia Motionflow XR inserisce frame dell'immagine extra tra gli originali, garantendo dettagli più fluidi e nitidi nelle sequenze in rapido movimento.

### **Ottimizzato per l'uso professionale**

Il modello FWD-65X70G/T soddisfa le esigenze degli ambienti business ed education di oggi, grazie a opzioni per l'installazione flessibile, alla connessione di rete cablata o wireless e al controllo seriale della comunicazione.

### **Integrazione con TEOS (\*2)**

BRAVIA si integra perfettamente con TEOS, la suite di soluzioni per la gestione degli ambienti di lavoro Sony che organizza il controllo di dispositivi e contenuti in riunioni aziendali, sale riunioni e spazi pubblici.

### **Smart Plug & Play**

Collega uno smartphone o un'unità USB per condividere video, foto o contenuti musicali direttamente su BRAVIA.

### **Montaggio e installazione flessibili**

I Display Professionali BRAVIA offrono opzioni di montaggio flessibili e sono conformi allo standard di montaggio VESA, cosa che ne assicura la semplice integrazione in un'ampia gamma di ambienti.

### **Maggiore tranquillità**

Per una tranquillità ancora maggiore, ti offriamo di serie il nostro servizio di assistenza PrimeSupport con garanzia di 3 anni con sostituzione anticipata. In caso di problemi con il tuo display, ti invieremo un'unità sostitutiva senza costi aggiuntivi per evitare interruzioni alla tua attività.

## Specifications

### Sistema TV

Sistema TV (digitale terrestre)	DVB-T/T2
---------------------------------	----------

Sistema TV (digitale via cavo)	DVB-C
--------------------------------	-------

Sistema TV (digitale satellitare)	DVB-S/S2
-----------------------------------	----------

Numero di sintonizzatori (terrestre/via cavo)	1 (digitale / analogico)
---	--------------------------

Numero di sintonizzatori (satellitare)	1
--	---

## Funzionalità display

Categoria dimming	Frame Dimming
-------------------	---------------

Display	LCD
---------	-----

Tipo retroilluminazione	LED diretta
-------------------------	-------------

Luminosità (cd/m <sup>2</sup> ) (*1)	393
--------------------------------------	-----

Rapporto di contrasto (*1)	5000:1
----------------------------	--------

Rapporto di contrasto dinamico	350000:1
--------------------------------	----------

Tempo di risposta (ms) (*1)	12
-----------------------------	----

## Specifiche video

Modalità Wide	Zoom grandangolo/Normale/Pieno/Zoom/14:9
4:3 (impostazione predefinita)	Sì
Elaborazione video	X-Reality PRO 4K
Motionflow	Motionflow XR 200 Hz (50 Hz nativi)
Compatibile con HDR	Sì (HDR 10, HLG)
Segnale video	4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

## Specifiche audio

Posizione altoparlanti	Down Firing
Potenza uscita audio	10 W + 10 W

## Specifiche di rete

Wi-Fi diretto	Sì
Certificato Wi-Fi	Sì

DLNA	Client su rete domestica / Renderer su rete domestica
Miracast (screen mirroring)	Sì
Aggiornamento del firmware	Sì
Internet Browser	VEWD
LAN wireless	Integrata

## Funzionalità pratiche

Riproduzione da USB (contenuti)	MPEG1 / MPEG2PS / MPEG2TS / AVCHD / MP4 Parte 10 / MP4 Parte 2 / AVI (XVID) / AVI (MotionJpeg) / WMV9 / MKV / WEBM / WAV / MP3 / WMA / JPEG
Orologio a schermo	Sì
Spegnimento automatico	Sì
Timer On/Off	Sì

## Funzioni professionali

Modalità Pro nascosta	Sì
-----------------------	----

Attivazione automatica tramite HDMI	Sì
Multicast/IPTV	Sì
Compatibile con la soluzione di gestione completa per l'area di lavoro TEOS Manage (*2)	Sì
Archiviazione disponibile	4 GB
Compatibile con contenuti TEOS	Design personalizzati, testo, immagini, video, YouTube, traffico, previsioni meteo, informazioni di pubblica utilità, Facebook, Twitter, PowerPoint e altro ancora
<h2>Ingressi e uscite</h2>	
HDCP	HDCP 2.3 (per HDMI 1 / 2 / 3)
Ingresso/i connessione RF	1 (laterale)
Ingresso/i video composito	1 (parte inferiore)

Connessione/i HDMI™ (totale)	3 (2 laterali, 1 posteriore)
---------------------------------	------------------------------

Uscita/e audio digitale	1 (parte inferiore)
-------------------------	---------------------

Uscita audio	1 (posteriore/ibrido con uscita cuffie)
--------------	---

USB	3 (laterali)
-----	--------------

Connessione/i Ethernet	1 (parte inferiore)
---------------------------	---------------------

## Caratteristiche design

Rifinitura (colore superficie)	Nero
-----------------------------------	------

Supporto da tavolo	Separato (richiede assemblaggio)
--------------------	----------------------------------

Spaziatura foro compatibile VESA®	Sì
--------------------------------------	----

Passo di foratura VESA®	30 x 30 cm
----------------------------	------------

## Eco e risparmio energetico

Classe di consumo energetico	A
---------------------------------	---

Dimensioni schermo	
--------------------	--

(misurate diagonalmente)	65" (64,5")
Consumo	Standard: 151 W
Consumo energetico annuale	220 kWh / anno
Consumo energetico (in standby)	0,50 W
Consumo (in standby di rete)	2 W (Wi-Fi) / 2 W (LAN)
Rapporto di luminanza di picco	74%
Contenuto in piombo	Sì
Contenuto in mercurio (mg)	0,0
Alimentazione	220-240 V AC
Modalità risparmio energetico / Modalità retroilluminazione disattivata	Sì
Controllo dinamico retroilluminazione	Sì
Ingresso	

alimentazione AC	1 (posteriore)
------------------	----------------

## Misure

Solo display (L x A x P) (circa)	Circa 146,3 x 84,5 x 8 (1,30) cm
-------------------------------------	----------------------------------

Televisore con supporto (L x A x P) circa	Circa 146,3 x 90,9 x 33,6 cm
---	------------------------------

Confezione imballata (L x A x P) circa	Circa 156,9 x 95,6 x 18,6 cm
---	------------------------------

## Peso

Solo display	20,5 kg
--------------	---------

Display con supporto	21,6 kg
----------------------	---------

Imballo esterno	31 kg
-----------------	-------

## Specifiche del display

Angolo di visione (destra/sinistra)	178 (89/89) gradi
--	-------------------

Angolo di visione (su/giù)	178 (89/89) gradi
-------------------------------	-------------------

Risoluzione del display	QFHD
-------------------------	------

Rapporto di formato	16:9
---------------------	------

Sistema operativo	Linux
-------------------	-------

## Specifiche controllo

Hotel Mode Pro	Sì (semplice)
----------------	---------------

Controllo IP	Sì
--------------	----

## PrimeSupport

PrimeSupport incluso	3 anni di helpdesk standard (lun-ven 9:00-18:00 CET) e servizio di sostituzione avanzata in caso di guasto del prodotto con copertura di tutte le attività logistiche.
----------------------	--

Estensioni opzionali PrimeSupport	Estensione opzionale di 2 anni del contratto di assistenza disponibile: PSP.FW7G-65.2X
-----------------------------------	--

## Note

(*1)	Valore tipico delle specifiche del pannello.
------	--

(*2)	Richiede il lettore TEP-TX5
------	-----------------------------



## Gallery

