

FWD-65X80H/T

Display Professionale BRAVIA 4K
Ultra HDR da 65"

Overview

Immagini HDR 4K di alta qualità e connettività smart

Porta le tue comunicazioni aziendali al livello superiore con il display professionale BRAVIA FWD-65X80H/T, che unisce una qualità dell'immagine 4K HDR incredibilmente realistica con semplicità d'uso, collegamento in rete/controllo flessibile e numerose opzioni di integrazione.

Ottimizzato per le applicazioni professionali, il display professionale BRAVIA FWD-65X80H/T offre immagini 4K HDR dai colori intensi e dal contrasto elevato, mentre il processore 4K X-Reality PRO esegue l'upscaling delle immagini a risoluzione inferiore in modo da renderle simili in termini di qualità al 4K.

Il design pulito e minimale del display mantiene il pubblico concentrato su ciò che conta davvero, mentre Dolby Atmos offre un sound puro e coinvolgente.

Arricchisci l'esperienza di visione del tuo pubblico con la perfetta integrazione con TEOS e la scelta di soluzioni integrate per aggiungere funzionalità extra, dal supporto delle sale riunioni all'automazione, senza bisogno di dispositivi o lettori esterni.

Grazie al controllo avanzato, alla modalità Pro, alla compatibilità interattiva opzionale e alla piattaforma HTML5 integrata, rende facile la creazione di digital signage, in modo da presentare un messaggio sempre chiaro.

Per la massima tranquillità, ti offriamo 3 anni di garanzia con riparazione o, se necessario, la sostituzione anticipata gestita da un partner locale, in sede laddove possibile. Puoi anche estendere il tuo contratto di assistenza per altri 2 anni.

Features

Risoluzione dell'immagine 4K (3.840 x 2.160 pixel)

Grazie a una risoluzione di 8 milioni di pixel, 4 volte superiore a quella del Full HD, il 4K offre una maggiore nitidezza per le soluzioni display per l'area corporate, per il settore education e per le applicazioni di digital signage.

Più contrasto, colori e nitidezza

Il nostro processore X1™ 4K HDR ripulisce e perfeziona il segnale dell'immagine, utilizzando algoritmi avanzati per ridurre il rumore e migliorare i dettagli. Perfino le immagini a risoluzione inferiore vengono convertite a una risoluzione più prossima al 4K, con colori e texture realistici per un signage più impattante.

Goditi i più piccoli dettagli

4K X-Reality PRO esegue l'upscaling delle immagini in modo da renderle simili in termini di qualità al 4K. Le immagini sono nitide e raffinate in tempo reale e rivelano dettagli extra da fonti di immagini a bassa risoluzione.

Colori più intensi con TRILUMINOUS Display

TRILUMINOS Display, basato sul nostro processore X1, utilizza una gamma cromatica più ampia, riproducendo fedelmente un mondo di tonalità e sfumature più ricche e realistiche.

Movimento più fluido

La tecnologia Motionflow XR inserisce frame dell'immagine extra tra gli originali, garantendo dettagli più fluidi e nitidi nelle sequenze in rapido movimento.

Suono di qualità si diffonde nell'ambiente attorno a te

La tecnologia X-Balanced Speaker (modelli da 55" e oltre) offre una maggiore nitidezza a tutti i contenuti audiovisivi. Dolby Atmos crea un soundstage coinvolgente che viene percepito dall'alto e dai lati, consentendoti di sentire gli oggetti che si muovono in alto con un realismo ancora maggiore.

Stile raffinato che completa il tuo spazio

BRAVIA è caratterizzato da un design sottile e moderno, con una cornice sottile che aggiunge un tocco di raffinatezza a qualsiasi arredo.

Ottieni il massimo da Android TV

Scopri un mondo di app e contenuti online per Android. Utilizza la ricerca vocale per trovare contenuti in maniera semplice senza digitare del testo.

Google Chromecast built-in e Apple Airplay

Con Google Chromecast built-in e Apple Airplay, puoi riprodurre facilmente i tuoi contenuti e guardarli sul tuo BRAVIA.

Configurazione rapida con la modalità Pro

Personalizza e salva le impostazioni e le funzioni del display e copiale in modo semplice su altri display tramite flash memory USB.

Crea applicazioni di digital signage in modo semplice

Il supporto integrato di HTML5 semplifica la produzione di contenuti di digital signage accattivanti. Combina grafica, testo, video e contenuti Web live per produrre accattivanti creazioni di signage in pochi minuti senza hardware aggiuntivo o formazione specialistica.

Telecomando versatile

Controlla il BRAVIA da remoto, incluse le funzioni di accensione/spegnimento, la selezione del segnale di ingresso e la regolazione del volume, su rete IP mediante RJ45 via API Web.

Integrazione TEOS

BRAVIA si integra perfettamente con TEOS, la suite di soluzioni per la gestione degli ambienti di lavoro Sony che organizza il controllo di dispositivi e contenuti in riunioni aziendali, sale riunioni e spazi pubblici.

Maggiore tranquillità

Sono previsti 3 anni di garanzia con riparazione o, se necessario, la sostituzione anticipata gestita da un partner locale, in sede laddove possibile. Inoltre puoi estendere il tuo contratto di assistenza per altri 2 anni.

Specifications

Caratteristiche display

Luminosità (cd/m ²)	560
---------------------------------	-----

Rapporto di contrasto nativo	1200:1
------------------------------	--------

Rapporto di contrasto dinamico	500.000:1
--------------------------------	-----------

Tempo di risposta (ms)	8
------------------------	---

Tipo di pannello	IPS
------------------	-----

Categoria dimming	Frame Dimming
-------------------	---------------

Display	LCD
---------	-----

Dimensione della cornice (superiore, laterale, inferiore)	15,0 / 15,0 / 18,5
---	--------------------

Tempo operativo	18/7
-----------------	------

Specifiche display

Dimensione dello schermo per WEB (diagonale, cm, intero o 1° decimale)	164 cm
--	--------

Tipo retroilluminazione	LED diretta
-------------------------	-------------

Risoluzione del display (O x V, pixel)	3840 x 2160
--	-------------

Dimensione dello schermo (in pollici, in diagonale)	65" (64,5")
---	-------------

Angolo di visione (destra/sinistra)	178 (89/89) gradi
-------------------------------------	-------------------

Angolo di visione (alto/basso)	178 (89/89) gradi
--------------------------------	-------------------

Risoluzione del display	QFHD
-------------------------	------

Rapporto di formato	16:09
---------------------	-------

Funzioni professionali

Modalità Pro nascosta	Sì
Attivazione automatica tramite HDMI	Sì
Multicast/IPTV	Sì
Compatibile con le soluzioni TDM Digital Signage / TEOS	Sì
Sistema operativo	Android 9.0 Pie
Archiviazione a bordo (GB)	16 GB

Sistema di proiezione

Sistema TV (digitale terrestre)	DVB-T/T2
Sistema TV (digitale via cavo)	DVB-C
Sistema TV (digitale satellitare)	DVB-S/S2
Numero di sintonizzatori (terrestre/via cavo)	1 (digitale/analogico)

Numero di
sintonizzatori
(satellitare) 1

Caratteristiche di rete

Wi-Fi Direct Sì

Certificato Wi-Fi Sì

Apple AirPlay Sì

Chromecast built-in Sì

Internet Browser Vewd

LAN wireless Integrata

Funzionalità pratiche

Codec di
riproduzione
USB MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS
(HDV, AVCHD):MPEG2, AVC/MP4 (XAVC
S):AVC, MPEG4, HEVC/AVI:Xvid,
MotinJpeg/ASF (WMV):VC1/MOV:AVC,
MPEG4, MotionJpeg/MKV:Xvid, AVC, MPEG4,
VP8. HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC
/ MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC
/ FLAC / JPEG

HDMI-CEC Sì

i-Manual	Sì
Orologio a schermo	Sì
Spegnimento automatico	Sì
Timer On/Off	Sì
Lingua display	AFR, AMH, ARA, ASM, AZE, BEL, BUL, BEN, BOS, CAT, CZE, DAN, DEU, GRE, ENG, SPA, EST, BAQ, PER, FIN, FRA, GLG, GUJ, HIN, HRV, HUN, IND, ISL, ITA, HEB, JPN, KAZ, KAN, KOR, KIR, LAO, LIT, LAV, MAC, MAL, MON, MAR, MAY, BUR, NOB, NEP, NLD, ORI, PAN, POL, POR, RUM, RUS, SOL, SLV, ALB, SRP, SWE

Specifiche di controllo

Controllo IP	Sì
Modalità Pro	Sì

Ingressi e Uscite

Segnale HDMI	4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
--------------	---

	720/24p, 576p, 480p
HDCP	HDCP2.3 (per HDMI 1/2/3/4)
Ingresso alimentazione AC	PRESA C8 (POSTERIORE)
Ingressi RF (terrestre/via cavo)	1 (laterale)
Ingressi IF (satellite)	1 (laterale)
Ingresso/i video composito	1 (laterale)
Ingressi HDMI totali	4 (lateralmente)
Porte USB	2 (laterale)
Ingressi Ethernet	1 (laterale)
Slot PCMCIA	1 (superiore)

Specifiche audio

Posizione altoparlanti Down Firing

Potenza uscita audio 10 W + 10 W

Specifiche video

Auto / Zoom grandangolo /

Modalità Wide	Normale / Pieno / Zoom / 14:9
4:3 (impostazione predefinita)	Sì
Elaborazione video	X-Reality PRO 4K
Ottimizzazione del movimento	Motionflow XR 400 Hz (50 Hz nativi)
Processore 4K	Processore X1 4K HDR
Compatibilità HDR (High Dynamic Range)	Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision)
Frequenza di aggiornamento del pannello (Hertz nativi)	50 Hz

Caratteristiche design

Gestione dei cavi	Sì
Colore cornice	Nero
Design standard	Supporto a lamelle sottile
Spaziatura foro compatibile VESA®	Sì
Passo del foro di montaggio VESA® (L x	Circa 30,0 x 30,0 cm

A)

Eco e risparmio energetico

Classe di consumo energetico	A
------------------------------	---

Consumo energetico in modalità On	137,0W
-----------------------------------	--------

Consumo in standby	0,50 W
--------------------	--------

Rapporto di luminanza di picco per l'UE	69%
---	-----

Contenuto in mercurio (mg)	0,0
----------------------------	-----

Modalità risparmio energetico / Modalità retroilluminazione disattivata	Sì
---	----

Requisiti di alimentazione (tensione)	Da 220 a 240 V AC
---------------------------------------	-------------------

Consumo (in standby di rete)	2,00W (Wi-Fi)/2,00W (LAN)/1,00W (Bluetooth)
------------------------------	---

Dimensioni

Solo display (L x A x P)	Circa 146,2 x 84,1 x 7,1 (1,6) cm
--------------------------	-----------------------------------

Display con supporto (L x A x P)	Circa 146,2 x 90,5 x 34,0 cm
----------------------------------	------------------------------

Peso (circa)

Solo display	Circa 21,7 kg
--------------	---------------

Display con supporto	Circa 22,6 kg
----------------------	---------------

Confezione in cartone (peso lordo)	Circa 30 kg
------------------------------------	-------------

Accessori opzionali

Supporto montaggio a parete	SU-WL450 (limitazioni per l'accesso ai terminali, fare riferimento alla pagina del prodotto SU-WL450), SU-WL850 (fare riferimento alla tabella per la gestione dei Paesi/regioni)
-----------------------------	---

PrimeSupport

PrimeSupport incluso	3 anni di garanzia con riparazione o, se necessario, la sostituzione anticipata gestita da un partner
----------------------	---

locale, in sede laddove possibile.

Estensioni opzionali
PrimeSupport

Estensione opzionale di 2 anni del
contratto di assistenza disponibile:
PSP.FDWXH8065.2X
