

## FWD-98Z9G/T

Display professionale a LED  
BRAVIA MASTER Series 8K, Ultra  
HD, HDR, Full Array da 98"



### Overview

#### **Scatena la straordinaria potenza visiva delle immagini HDR da 8K**

Regala a clienti, partner e visitatori un'esperienza di visione senza precedenti su una scala straordinaria. Il display professionale FWD-98Z9G/T da 98" BRAVIA Master Series offre immagini HDR da 8K con funzionamento semplice, networking/controllo flessibile e numerose opzioni di integrazione.

Ottimizzato per display professionali, BRAVIA MASTER Series sfrutta tutta la potenza delle più avanzate tecnologie Sony. La combinazione della tecnologia Full Array LED Backlight Master Drive, del nostro processore Picture Processor X1™ Ultimate e della tecnologia 8K X-Reality™ PRO garantisce immagini 8K a contrasto elevato, ricche di dettagli e con colori intensi.

Le immagini 8K sul grande schermo sono abbinate al design potente e minimale del display FWD-98Z9G/T per un'esperienza unica in qualsiasi ambiente. Immagini e audio sono in perfetta armonia con il sistema Sony Acoustic Multi-Audio™ e Sound-from-Picture Reality™ per incredibili prestazioni audio-video.

Grazie al controllo avanzato, alla modalità Pro, alla compatibilità interattiva opzionale e a una piattaforma HTML5 integrata, rende facile la creazione di digital signage, in modo da presentare

sempre un'immagine chiara.

Arricchisci l'esperienza di visualizzazione del tuo pubblico con la perfetta integrazione TEOS e una scelta di soluzioni integrate per aggiungere funzionalità extra, dal supporto per le sale riunioni all'automazione, senza bisogno di dispositivi o lettori esterni.

Per una tranquillità ancora maggiore ti forniamo anche il servizio di assistenza PrimeSupport con garanzia di 3 anni con sostituzione anticipata. In caso di problemi con il tuo display, ti offriremo un nuovissimo prodotto sostitutivo gratuito anziché la riparazione inclusa come standard. È anche possibile estendere il servizio per altri 2 anni.

## Features

### **Risoluzione dell'immagine 8K (7680 × 4320 pixel)**

Grazie a un'incredibile risoluzione di 33 milioni di pixel, 16 volte superiore a quella del Full HD, il 8K offre una maggiore nitidezza per le soluzioni display per l'area corporate, per il settore education e per le applicazioni di digital signage.

### **Riconquista dettagli nascosti in 8K**

Un processore Sony unico: 8K X-Reality™ PRO esegue l'upscaling di immagini in modo da renderle simili in termini di qualità all'8K. Le immagini sono nitide e raffinate in tempo reale e rivelano dettagli praticamente invisibili.

### **Immagini 8K HDR incredibilmente realistiche**

Il nostro processore Picture Processor X1™ Ultimate, il più potente di sempre, offre le tecnologie Object-based Super Resolution, Object-based HDR remaster e Super Bit Mapping™ 8K HDR che consentono di ottenere immagini eccezionalmente dettagliate e realistiche con colori intensi e una riduzione eccezionale del rumore.

### **Backlight Master Drive™**

La tecnologia a retroilluminazione a LED Full Array combina una struttura LED ultra densa con un algoritmo di oscuramento locale unico nel suo genere e un design ottico avanzato. Grazie alla potenza del Picture Processor X1™ Ultimate, offre neri incredibilmente profondi, luci brillanti e colori più intensi.

## **Scopri un contrasto ancora più elevato**

Con un contrasto fino a venti volte superiore a quello dei tradizionali televisori a LED, 8K X-tended Dynamic Range™ PRO consente di vedere i dettagli in condizioni di ombra e luminosità, assicurando che le scene scure siano più scure e le scene luminose più luminose.

## **Più colori con il display TRILUMINOUS**

TRILUMINOS Display mappa i colori con una gamma cromatica più ampia, riproducendo fedelmente un mondo di tonalità e sfumature più ricche e realistiche.

## **Colori brillanti da qualsiasi angolazione**

Grazie alla tecnologia X-Wide Angle potrai godere di sfumature fedeli e colori brillanti con precisione da qualsiasi angolo di visione.

## **Sempre nitide e chiare**

La tecnologia X-Motion Clarity™ rende l'azione sullo schermo più fluida e nitida. Le immagini in movimento sono accuratamente controllate per minimizzare la sfocatura. Anche durante le scene ad alta velocità, le immagini restano realistiche senza perdere luminosità.

## **Ottimizzato per l'uso professionale**

Il modello FWD-98Z9G/T soddisfa le esigenze degli ambienti business ed education di oggi, grazie a opzioni per l'installazione flessibile, alla connessione di rete cablata o wireless e al controllo seriale della comunicazione.

## **Integrazione TEOS**

BRAVIA si integra perfettamente con TEOS, la suite di soluzioni per la gestione degli ambienti di lavoro Sony che organizza il controllo di dispositivi e contenuti in riunioni aziendali, sale riunioni e spazi pubblici.

## **Crea applicazioni di digital signage in modo semplice**

Il supporto integrato per HTML5 rende semplice produrre interessanti contenuti di digital signage, senza bisogno di hardware supplementare o di corsi di formazione preliminari. Combina grafica, testo, video e contenuti Web live per produrre accattivanti creazioni di signage in pochi minuti.

## **Audio e immagini in perfetta armonia**

L'innovativo sistema Multi-Audio™ include quattro altoparlanti frontali per un sound più realistico e autentico. Sound-from-Picture Reality™ sincronizza l'azione sullo schermo e l'audio per un'esperienza più coinvolgente.

## **Modalità con cassa centrale**

Usa BRAVIA come speaker centrale in combinazione con ulteriori sistemi di speaker: ti offrirà un sound perfettamente chiaro.

## **Ottieni il massimo da Android TV**

Scopri un mondo di app e contenuti online per Android TV. Utilizza la ricerca vocale per trovare contenuti in maniera semplice senza dover digitare.

## **Configurazione rapida con la modalità Pro**

Personalizza e salva le impostazioni e le caratteristiche del display e copiale in modo semplice su altri display tramite flash memory USB.

## **Maggiore tranquillità**

Per una tranquillità ancora maggiore, ti offriamo di serie il nostro servizio di assistenza PrimeSupport con garanzia di 3 anni con sostituzione anticipata. In caso di problemi con il tuo display, ti

invieremo un'unità sostitutiva senza costi aggiuntivi per evitare interruzioni alla tua attività.

## Specifications

### Sistema TV

Sistema TV (digitale terrestre)	DVB-T/T2
---------------------------------	----------

Sistema TV (digitale via cavo)	DVB-C
--------------------------------	-------

Sistema TV (digitale satellitare)	DVB-S/S2
-----------------------------------	----------

Numero di sintonizzatori (terrestre/via cavo)	2 (digitali) / 1 (analogico)
---	------------------------------

Numero di sintonizzatori (satellitare)	2
--	---

### Funzionalità display

Categoria dimming	Local dimming
-------------------	---------------

Display	LCD
---------	-----

Tipo retroilluminazione	LED diretto (Backlight Master Drive)
-------------------------	--------------------------------------

## Specifiche video

Modalità Wide Zoom  
grandangolo/Normale/Pieno/Zoom/14:9

4:3  
(impostazione predefinita) Sì

Elaborazione video 8K X-Reality PRO

Motionflow X-Motion Clarity, modalità Auto

Compatibile con HDR Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision)

Segnale video 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p

## Specifiche audio

Posizione altoparlanti Lato anteriore

Potenza uscita audio 10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 10 W

## Specifiche di rete

Wi-Fi diretto	Sì
Certificato Wi-Fi	Sì
DLNA	Client su rete domestica/Renderer su rete domestica
Miracast (screen mirroring)	Sì
Aggiornamento del firmware	Sì
Internet Browser	Viewd
LAN wireless	Integrata

## Funzionalità pratiche

Riproduzione da USB (contenuti)	MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD):MPEG2, AVC/MP4 (XAVCS):AVC, MPEG4, HEVC/AVI:Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV):VC1/MOV:AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV:Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4 AVC/MP3/ASF (WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC /JPEG
Orologio a schermo	Sì

---

Spegnimento automatico	Sì
------------------------	----

---

Timer On/Off	Sì
--------------	----

---

Google Cast	Sì
-------------	----

---

## Funzioni professionali

Modalità Pro nascosta	Sì
-----------------------	----

---

Attivazione automatica tramite HDMI	Sì
-------------------------------------	----

---

Piattaforma HTML	Sì
------------------	----

---

Multicast/IPTV	Sì
----------------	----

---

Compatibile con la soluzione di gestione completa per l'area di lavoro TEOS Manage	Sì
--	----

---

Archiviazione disponibile	16 GB
---------------------------	-------

---

Compatibile con contenuti TEOS	Design personalizzati, testo, immagini, video, YouTube, traffico, previsioni meteo, informazioni di pubblica utilità, Facebook, Twitter,
--------------------------------	--

---



PowerPoint e altro ancora

## Ingressi e uscite

HDCP	HDCP2.3 (per HDMI 1/2/3/4)
------	----------------------------

Ingresso/i connessione RF	1 (parte inferiore)
------------------------------	---------------------

Ingresso/i video composito	1 (laterale)
-------------------------------	--------------

Connessione/i HDMI™ (totale)	4 (1 laterale, 3 inferiori)
---------------------------------	-----------------------------

Uscita/e audio digitale	1 (parte inferiore)
-------------------------	---------------------

USB	2 (lateralì) / 1 (inferiore)
-----	------------------------------

Connessione/i Ethernet	1 (parte inferiore)
---------------------------	---------------------

## Caratteristiche design

Rifinitura (colore superficie)	Nero
-----------------------------------	------

Supporto da tavolo	Assemblato
--------------------	------------

Spaziatura foro compatibile VESA®	Sì
--------------------------------------	----

Passo di foratura VESA®	60,0 x 40,0 cm
----------------------------	----------------

---

## Eco e risparmio energetico

Classe di consumo energetico	D
---------------------------------	---

---

Dimensioni schermo (misurate diagonalmente)	98" (97,5")
---	-------------

---

Consumo	Standard: 802 W
---------	-----------------

---

Consumo energetico annuale	1112 kWh/anno
-------------------------------	---------------

---

Consumo energetico (in standby)	0,50 W
------------------------------------	--------

---

Consumo (in standby di rete)	2,00 W (Wi-Fi)/2,00 W (LAN)/0,50 W (CEC)
---------------------------------	---

---

Rapporto di luminanza di picco	79%
-----------------------------------	-----

---

Contenuto in piombo	Sì
---------------------	----

---

Contenuto in mercurio (mg)	0,0
-------------------------------	-----

---

Alimentazione	Da 220 a 240 V AC
---------------	-------------------

---

Modalità risparmio energetico / Modalità retroilluminazione disattivata	Sì
Controllo dinamico retroilluminazione	Sì
Sensore di luminosità	Sì
Ingresso alimentazione AC	1 (INFERIORE)

## Misure

Solo display (L x A x P) (circa)	Circa 220,2 x 131,1 x 11,1 cm
Televisore con supporto (L x A x P) circa	Circa 220,2 (224,0) x 139,5 (172,5) x 48,6 (69,4) cm
Confezione imballata (L x A x P) circa	Circa 245,0 x 165,7 x 76,0 cm

## Peso

Solo display	94,2 kg
Display con supporto	120,8 kg

Imballo esterno	179 kg
-----------------	--------

## Specifiche del display

Angolo di visione (destra/sinistra)	178 (89/89) gradi
--	-------------------

Angolo di visione (su/giù)	178 (89/89) gradi
-------------------------------	-------------------

Risoluzione del display	8K UHD
-------------------------	--------

Rapporto di formato	16:9
---------------------	------

Sistema operativo	Android 8.0 Oreo
-------------------	------------------

## Specifiche Signage

Digital Signage HTML5 semplice integrato	Sì
---	----

Multicast/IPTV	Sì
----------------	----

## Specifiche controllo

Hotel Mode Pro	Sì
----------------	----

Controllo IP	Sì
--------------	----

Attivazione automatica tramite	Sì
-----------------------------------	----

HDMI

---

## PrimeSupport

PrimeSupport incluso	3 anni di helpdesk standard (lun-ven 9:00-18:00 CET) e servizio di sostituzione avanzata in caso di guasto del prodotto con copertura di tutte le attività logistiche.
----------------------	--

---

Estensioni opzionali PrimeSupport	Estensione opzionale di 2 anni del contratto di assistenza disponibile: PSP.FW9G-98.2X
-----------------------------------	--

---

## Related products



### **NUCLeUS**

La piattaforma di digital imaging smart per ambienti medicali

## Gallery



