

## HDCU-5000

Unità di controllo della telecamera (CCU) per le serie di system camera HDC-5500 e HDC-3500/3100



**NETWORKED LIVE**

### Overview

HDCU-5000 è un'unità di controllo della telecamera (CCU) da rack (19") con doppia capacità di trasmissione, che offre una trasmissione UHB (Ultra High Bitrate) per la system camera HDC-5500 e una trasmissione 3G per system camera della serie HDC-3500/3100. Questa scelta di opzioni di trasmissione amplia la flessibilità di produzione per applicazioni in studio, outside broadcast (OB) e sportive.

HDCU-5000 è dotata di una gamma di interfacce integrate che includono uscite 12G-SDI/3G-SDI/HD-SDI e ingressi di ritorno 12G-SDI/3G-SDI/HD-SDI.

Alimentando la testa della telecamera HDC-5500, il sistema di trasmissione in fibra ottica mantiene una qualità delle immagini senza compromessi su cavi lunghi fino a 4.000 metri\*.

\* Quando si fornisce alimentazione alla telecamera tramite cavo a fibre ottiche. La lunghezza massima del cavo varia in base alla configurazione del sistema di telecamere, al tipo di obiettivo, al tipo di viewfinder, alle dimensioni del cavo in fibra ottica e al numero di connettori del cavo.

\*1 Per ulteriori dettagli sul programma JT-NM Tested nel mese di marzo 2020 e sui risultati dei test, visita l'indirizzo [https://jt-nm.org/jt-nm\\_tested](https://jt-nm.org/jt-nm_tested).

\*2 Per ulteriori dettagli sul programma JT-NM Tested a IBC 2019 e sui risultati dei test, visita l'indirizzo [http://jt-nm.org/jt-nm\\_tested](http://jt-nm.org/jt-nm_tested).

## Features

### **Interfacce integrate e versatili**

HDCU-5000 presenta un'ampia gamma di interfacce integrate che includono uscite 12G-SDI/3G-SDI/HD-SDI e ingressi di ritorno 12G-SDI/3G-SDI/HD-SDI. La CCU offre quattro uscite 12G-SDI e un massimo di otto uscite 3G-SDI come standard. L'aggiunta di HKCU-SDI50 opzionale consente di raggiungere un massimo di otto uscite 12G-SDI.

### **Interfaccia LAN per il controllo della rete**

HDCU-5000 include un'interfaccia LAN integrata (10BASE-T/100BASE-TX) che consente di controllare la telecamera su una rete e può essere utilizzata inoltre per una funzione TALLY per IP.

### **Trasmissione a bit rate elevatissimo**

HDCU-5000 supporta la trasmissione UHB (Ultra High Bitrate). Ciò consente di utilizzare la slow motion 2x in 4K o la trasmissione simultanea di due immagini 4K (telecamera principale più un'altra telecamera, ad esempio un ingresso immagine POV alla linea trunk).

### **Trasmissione a lunga distanza e uscita tramite HDLA**

L'elevata alimentazione della CCU consente alle telecamere della serie HDC-5500 di funzionare con gli adattatori per ottiche grandangolari HD HDLA-1500/HDLA-1505/HDLA-1507 su lunghe distanze. L'uscita HDLA è disponibile per HDCU-5000.

### **Numerose opzioni di espansione**

HDCU-5000 offre quattro tipi di opzioni di espansione dell'interfaccia. HKCU-SDI50 fornisce quattro ulteriori interfacce 12G-SDI. HKCU-SFP50 fornisce un'interfaccia IP ST 2110 (inclusa

la funzione intercom IP). HKCU-SM50 offre una funzionalità di connessione in fibra ottica a modalità semplice tra la telecamera e la CCU. HKCU-REC50 aggiunge una funzionalità di registrazione interna per la CCU, che garantisce fino a 4 ore di tempo di registrazione a 4K XAVC-IO C300.

## Linea trunk Gigabit Ethernet

La CCU HDCU-5000 presenta una linea principale a canale singolo (Ethernet da 1 Gb) per supportare una semplice trasmissione dei dati.

## Funzionalità multiformato

HDCU-5000 offre supporto multiformato del 4K fino a 2x, HD HFR fino a 8x, formato PsF, 1080-4:4:4-RGB (a 23,98 PsF, 24 PsF, 25 PsF, 29,97 PsF).

## Registrazione e trasferimento di rete in tempo reale

L'aggiunta dell'opzione di registrazione interna HKCU-REC50 consente alla CCU HDCU-5000 di registrare il feed in diretta della telecamera (fino a 4 ore di registrazione a 4K XAVC-I C300). Le riprese possono essere trasferite in tempo reale su una Solid State Drive USB collegata o su un dispositivo NAS (Network Attached Storage) durante la registrazione. Al termine delle riprese, il file è immediatamente disponibile sul dispositivo di archiviazione collegato.

## Related products



### HDC-1700

System camera portatile HD multiformato



### HDC-2500

Telecamera HD 3G multiformato a doppia velocità



### HDC-3100

System camera portatile con tre sensori CMOS da 2/3" per funzionamento su connessione a fibra



### HDC-3500

System camera portatile con tre sensori CMOS 4K da 2/3" per l'uso con connessioni in fibra



## HDC-5500

System camera portatile ad alte prestazioni con tre sensori CMOS 4K da 2/3" e uscita 4K diretta



## HDLA-1500

Adattatore per ottiche grandangolari HD

ottica



## HDLA-1500/B

Adattatore per obiettivi da studio HD (Colore scuro)

ottica



## HDLA-1505

Adattatore per ottiche grandangolari HD



## HDLA-1505/B

Adattatore per ottiche grandangolari HD



## PWA-RCT1

Software di controllo della registrazione per PWS-4500, HKCU-REC55 e HKCU-REC50



## HKCU-REC50

Opzione di registrazione per HDCU-5000



## HZCU-UHDR50

Licenza di registrazione 4K per HDCU-5000/5500/3500



## PWAL-RCT50

CCU opzionale di registrazione per PWA-RCT1



## HZCU-DHR50

Licenza codec DNxHD per unità di controllo telecamera HDCU-5000, HDCU-5500 e HDCU-3500



## RCP-3500

Pannello telecomando per telecamere delle serie HDC/HSC/HXC



## RCP-3501

Pannello telecomando per telecamere delle serie HDC/HSC/HXC



## MSU-3000

Unità di configurazione principale, pannello telecomando multi-camera per system camera (tipo)



## MSU-3500

Unità di configurazione principale, pannello telecomando multi-camera per system camera (tipo verticale)



## HDCE-TX50

Adattatore di estensione per telecamera IP per la produzione live



## HDCE-RX50

Adattatore di estensione per CCU IP per la produzione live remota (ricevitore)

orizzontale)



## HDC-F5500

Sistema di telecamere con sensore CMOS Super 35 mm 4K



## HKC-VND50

Unità filtro ND variabile

remota (trasmettitore)



## HKCU-UHF50

Scheda processore 4K 4x per HDCU-5000



## CNA-2

Adattatore di rete per il controllo della telecamera

## Gallery

