

HDLA-1505/B

Adattatore per ottiche grandangolari HD



Overview

L'adattatore HDLA-1505/B permette di utilizzare la telecamera HD portatile HDC-1500 o la telecamera Super Motion HDC-3300 con ottiche di unità mobili o da studio e viewfinder LCD. Diversamente dai tradizionali kit per ottiche, questo adattatore consente un montaggio della telecamera semplice e senza cavi per passare rapidamente dalla modalità portatile a quella da studio con treppiede.

Nota

Lo chassis dell'adattatore HDLA-1505/B è di colore grigio chiaro, perfettamente in linea con la telecamera da studio HDC-1500. È anche disponibile una versione più chiara con il modello HDLA-1505.

Meccanismo di aggancio a scatto immediato

La telecamera può essere installata in questo adattatore in modo facile e veloce. Questo meccanismo esclusivo permette inoltre di collegare e scollegare l'adattatore HDC-1500 senza rimuovere l'ottica.

Montaggio rapido della testa della telecamera portatile

Per le applicazioni da studio e di unità mobili, l'adattatore per ottiche grandangolari incorpora un meccanismo semplificato per passare rapidamente dalla modalità portatile a quella da studio

con montaggio su treppiede.

Connessione senza cavi grazie all'attacco "hot shoe"

Grazie a un meccanismo di connessione di nuova concezione, i segnali di alimentazione, i segnali video e quelli di controllo vengono trasmessi direttamente dalla telecamera HDC-1500 all'adattatore HDLA-1505/B.

Il viewfinder HDVF-C730W richiede una connessione via cavo tradizionale

Alimentazione per teleprompter integrata

Quando viene utilizzato con l'unità di controllo della telecamera HDCU-1000, l'adattatore per ottiche fornisce a sua volta alimentazione AC di 200-240 V

Stesse prestazioni di una telecamera da studio

Questa unità è dotata di tutti i controlli e di tutte le funzioni tradizionalmente associate a una telecamera da studio vera e propria.

Compatibile con il viewfinder LCD a colori HDVF-C730W

L'adattatore HDLA-1505 è stato studiato appositamente per permettere di montare il HDVF-C730W sul retro della telecamera. Il viewfinder CRT da 7" HDVF-700A non può essere utilizzato con questo adattatore per ottiche

Features

Design compatto con viewfinder posizionato più in basso

Meccanismo di aggancio a scatto

Related
products



NETWORKED **EXTRA**

HDCU- 5000

Unità di controllo
della telecamera
(CCU) per le serie di
system camera HDC-
5500 e HDC-3500/3100

Gallery

