

## HDTX-100

Adattatore triassiale HD per  
telecamere HDC-1500/1000



### Overview

Gli adattatori triassiali HD HDTX100 e HAFX100 ampliano le applicazioni delle telecamere HDC1000/HDC1500. Effettuando la conversione dalla trasmissione in fibra ottica al diffuso sistema di trasmissione triassiale, questi adattatori consentono la trasmissione di immagini di alta qualità da telecamere HDC1000, HDC1500 o HDC1500 montate su HDLA1500 a una distanza massima di 1400 m con un cavo triassiale dal diametro di 14,5 mm o di 1000 m con un cavo triassiale dal diametro di 13,2 mm.

\*Converte la trasmissione in fibra ottica al diffuso sistema di trasmissione triassiale \*Trasmissione a lunga distanza fino a 1400 m con un cavo triassiale dal diametro di 14,5 mm o fino a 1000 m con un cavo triassiale dal diametro di 13,2 mm.

## Gallery

