

HSCU-300R

Compatta unità di controllo per telecamere HSC-300R e HSC-100R



Overview

Configurazione semplice e versatile su connessione digitale triassiale

La compatta unità di controllo (CCU) della telecamera HSCU-300R da 1,5 RU consente di creare un sistema rack standardizzato da 19", ideale per aree di produzione dagli spazi limitati. Sostituendo il pannello frontale libero di HSCU-300R con il pannello di controllo frontale opzionale per CCU HKCU-FP2, è possibile configurare un semplice sistema di controllo remoto, che consente di controllare molte funzioni della telecamera con le manopole e gli interruttori di HKCU-FP2.

Controllo di più telecamere

Inoltre, quando il software operativo della telecamera HZCU-MC3 è installato, l'HSCU-300R permette il controllo dell'HSC-300R o dell'HSC-100R da un'unità di configurazione principale MSU-1000/1500 o da un'unità di controllo remoto RCP-1000, consentendo alla telecamera di essere utilizzata come semplice sistema da studio o all'interno di un sistema di broadcasting a più telecamere su larga scala.

Related products



HSC-100R

Telecamera HD/SD
portatile con tre
sensori CCD Power
HAD FX da 2/3" per
funzionamento su
connessione digitale
triassiale

Gallery

