


HZC-CSM10

Software per PC dell'unità di configurazione principale (MSU)



Overview

Software MSU per operazioni semplici di configurazione e manutenzione di un gruppo di telecamere di sistema

HZC-CSM10 è un software applicativo dell'unità di configurazione principale (MSU) basata su Windows per il controllo di un gruppo di telecamere di sistema da un PC. HZC-CSM10 offre le stesse caratteristiche di un'unità MSU basata su hardware, come controllo della telecamera, visualizzazione del livello ottico, gestione del file, assegnazione del pannello di controllo remoto (RCP) e diagnosi dei problemi. HZC-CSM10 agisce come un client software verso un'unità MSU hardware principale per garantire la massima stabilità del sistema. È compatibile con qualsiasi hardware MSU di Sony, comprese le unità MSU-1000 e MSU-1500.

Chiave di attivazione per software preinstallati.

Features

Applicazione per PC Windows

HZC-CSM10 è un'applicazione PC basata su Windows. I requisiti di sistema sono Windows 7/8.1/10 (32 bit/64 bit) e 2 GB di RAM.

Compatibilità con le telecamere di sistema HDC e HSC

HZC-CSM10 è sviluppato per essere compatibile con le

telecamere di sistema HDC e HSC, ma non supporta le telecamere della serie HXC.

GUI facile da usare con controllo RCP

HZC-CSM10 GUI controlla tutti i parametri della system camera. Offre un'interfaccia utente grafica potente e semplice da utilizzare per il pannello di controllo remoto (RCP) della telecamera assegnata.

Gestione dei file

HZC-CSM10 permette di eseguire il trasferimento dei file tra le telecamere dal PC per regolare rapidamente un sistema multicamera completo.

Diagnosi e visualizzazioni del livello ottico

Per garantire la massima sicurezza, le informazioni sullo stato del sistema vengono visualizzate dall'unità MSU per PC.

Supporto del funzionamento HDR

Gli elementi relativi all'HDR possono essere controllati e/o osservati con HZC-CSM10 come MSU-1000/1500.

Related products



HXC-FB80

Telecamera da studio HD a colori con tre sensori CMOS Exmor™ da 2/3 di pollice



HDC-P31

System camera POV HD compatta con funzionalità remota ottimizzata e workflow HDR avanzati

Gallery

