

## LA-EB1

Adattatore per installazione dell'ottica B4 per FX9, FS7 e FS7II



### Overview

L'adattatore per installazione LA-EB1 permette l'installazione diretta delle ottiche B4 sui camcorder XDCAM PXW-FX9, PXW-FS7 e PXW-FS7M2 di Sony. Ciò consente ai cameraman di utilizzare ottiche B4 per effettuare riprese con un rapporto zoom elevato e una grande profondità di campo, come risulta spesso necessario nelle applicazioni di produzione di news.

### Features

#### **Utilizza ottiche B4 con FX9\*, FS7 e FS7 II**

L'adattatore per installazione LA-EB1 consente di installare ottiche B4, permettendo così di effettuare riprese con una grande profondità di campo e rapporto zoom elevato. Con l'adattatore montato, un numero F basso fino a 0,6 assicura immagini luminose (utilizzando la modalità Center Scan 2K su FS7 e FS7II, o la modalità S16 2K su FX9).\* L'FX9 richiede la V3.0 o superiore.

#### **Cambio di ottica rapido e semplice**

Le ottiche B4 possono essere montate rapidamente e con semplicità sui camcorder FX9, FS7 e FS7II senza l'ausilio di altri strumenti.

#### **Immagini nitide con aberrazioni minime**

La funzione ALAC (Auto Lens Aberration Compensation) riduce le aberrazioni cromatiche quando si utilizzano ottiche B4 che

supportano la funzione ALAC.

\* È richiesta l'alimentazione CC da CBK-FS7BK, XDCA-FS7 o XDCA-FX9.

## Funzionamento ottimale delle ottiche B4

La compatibilità con l'interfaccia di comunicazione delle ottiche B4 supporta la produzione di news, proprio come i camcorder a spalla. È possibile avviare/arrestare la registrazione utilizzando il pulsante REC montato sull'ottica, mentre lo zoom servocontrollato consente il controllo con una sola mano. Le informazioni sulle ottiche, come diaframma e messa a fuoco, possono essere visualizzate sul viewfinder della telecamera e salvate come metadati per essere usate in fase di post-produzione.

\*È richiesta l'alimentazione CC da CBK-FS7BK, XDCA-FS7 o XDCA-FX9.

## Uso ottimizzato degli asset per ottiche

La flessibilità data dalla possibilità di usare ottiche B4 o E-mount con i camcorder FX9, FS7 e FS7 II consente ai broadcaster e alle società di noleggio di ottimizzare l'uso degli asset per ottiche B4 e E-mount, permettendo di acquisire immagini con una profondità di campo sia elevata che ridotta utilizzando una sola telecamera.

### Related products



#### **CBK-FS7BK**

Kit integrato di tipo



#### **XDCA-FX9**

Unità di estensione per telecamera FX9

ENG (Electronic News  
Gathering) per FS7 e  
FS7 II

## Gallery

