

MB-X6



Specifications

Sezione antenna

Connettore di ingresso BNC-R, 50 Ω (x2)

Sezione audio

Uscita analogica XLR-3-32, bilanciato (x7)
 -58 dBu (MIC, alla deviazione di riferimento)
 -20 dBu (LINE, alla deviazione di riferimento)

Generale

Alimentazione 230 V AC, 50/60 Hz

Consumo 30 W
 (Con sei moduli per ricevitore WRU-806A/806B)

Temperatura di Da 32°F a 104°F

esercizio	Da 0°C a 40°C
Temperatura di trasporto/stoccaggio	Da -4 °F a +131 °F Da -20°C a +55°C
Dimensioni *[1]	482 x 44 x 285 mm (L x A x P) 19 x 1 3/4 x 11 1/4 poll. (L x A x P)
Peso	Circa 5,5 kg (senza unità ricevitore) Circa 12 lb 2 oz (senza unità ricevitore)
Accessori in dotazione	Istruzioni operative (1) CD-ROM (1) (solo modello europeo) Antenne (2) Cavo di alimentazione AC (1)

Note

Nota	* [1] I valori delle dimensioni sono approssimativi.
------	--

Gallery

