

# Content Manager

\*Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante locale.



## Panoramica

### **Protezione per i contenuti più importanti**

Questa applicazione software per il Content Management semplifica l'archiviazione, il recupero e la gestione di contenuti audiovisivi con i sistemi Optical Disc Archive (ODA) di Sony.

### **Un mondo di soluzioni**

Le soluzioni Optical Disc Archive di Sony vengono impiegate in una vasta gamma di ambienti in cui, oltre all'importanza di una facile scalabilità e costi di proprietà interessanti, è essenziale poter accedere ai dati in modo rapido e affidabile. Optical Disc Archive fornisce soluzioni di archiviazione in sette settori chiave, dalla gestione di asset multimediali digitali alla sanità, al settore bancario, all'istruzione e altri ancora.

Vedi la nostra pagina delle soluzioni ODA o contattaci subito per informazioni su come le soluzioni ODA possono incrementare i profitti di qualsiasi tipo di attività.

## Attributi

### **Protezione dei dati**

Archivia tutti i tuoi contenuti audiovisivi su cartucce a disco ottico con struttura a libreria.

### **Gestione dei contenuti semplice**

Naviga, esplora e recupera i contenuti archiviati in modo semplice.

### **Gestione delle cartucce offline**

Gestisci un'ampia scelta di funzionalità offline, come la stampa di etichette per le cartucce.

### **Creazione automatica di proxy e anteprime immagine**

Genera video proxy e anteprime immagine per la navigazione e la ricerca delle cartucce ODA con configurazione a libreria.

### **Ricerca avanzata**

Avvia ricerche approfondite utilizzando trascrizione da voce a testo e/o dati per il riconoscimento del volto.

### **Archiviazione checksum**

Supporta la funzionalità di archiviazione checksum

### **Visualizzazione diretta**

Consente la visualizzazione diretta di materiale audiovisivo su cartucce a disco ottico (richiede l'installazione di Catalyst Browse\*1)

\*Aggiornare il software Optical Disc Archive alla V3.1 o versione successiva per l'uso con Content Manager V2.3 o versione successiva

\*1: Scarica Catalyst Browse dalla pagina

[www.sonycreativesoftware.com/catalystbrowse](http://www.sonycreativesoftware.com/catalystbrowse)

Processore	Intel Core i5 3 Ghz o superiore
Memoria	4 GB o superiore
Spazio libero su hard disk	<p>Per l'installazione, sono necessari 500 MB o più di spazio libero su hard disk. Sono necessari circa 300 GB di spazio libero su hard disk per archiviare 1.000 ore di dati (lo spazio libero necessario dipende dal numero e dal formato di file da gestire). Durante l'estrazione dei metadati dai file di una cartuccia è richiesta un'unità hard disk con spazio libero maggiore della dimensione totale dei file di metadati estratti. Pertanto, lo spazio libero massimo richiesto è equivalente alla capacità della cartuccia.</p>
Sistema operativo	<p>Windows Microsoft Windows 7 Professional o versione successiva, a 64 bit Microsoft Windows 8 Pro o versione successiva, a 64 bit Microsoft Windows 8,1 Pro o versione successiva, a 64 bit Mac OS OS X 10.8 Mountain Lion OS X 10.9 Mavericks OS X 10.10 Yosemite</p>
Browser Web	<p>Windows Microsoft Internet Explorer o Google Chrome Mac OS Safari o Google Chrome</p>
Risoluzione del display	1280 x 960 pixel o superiore
Driver	<p>Software Optical Disc Archive Scarica e utilizza la versione più recente del software Optical Disc Archive. Inoltre, aggiorna il firmware alla versione più recente.</p> <p>NOTA: Optical Disc Archive Filer non può essere avviato quando si utilizza Content Manager. Per utilizzare Optical Disc Archive Filer, interrompi prima il servizio Content Manager; quindi, avvia Optical Disc Archive Filer, (Optical Disc Archive Filer è fornito con il software Optical Disc Archive).</p>
Altro	<p>Apache Tomcat 7.0 Java 7 MySQL 5.6 WebM Media Foundation Components (per Microsoft Internet Explorer)</p>

## Prodotti correlati




### ODS-D55U

Unità di archiviazione su Optical Disc Archive con velocità di trasferimento di 330 Mbps (lettura) e 210 Mbps (disco non riscrivibile) o 130 Mbps (disco riscrivibile)



### ODS-D77UA

ODS-D77UA offre velocità di trasferimento estremamente elevate. La velocità di lettura è di 1,1 Gbps. Per i dischi non riscrivibili è di 440 Mbps e per i dischi riscrivibili è di 160 Mbps (con verifica attiva). Le prestazioni variano in base al tipo di cartucce.



### Optical Disc Archive Software (Driver)

\*Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante locale.



### ODS-D380U

\*Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante locale.

## Galleria

