

## AXS-A1TS24

Memory card AXS serie A, capacità di 1 TB e velocità garantita in scrittura di 2,4 Gbps



### Panoramica

#### **Meno consumo di alimentazione e una ventilazione più efficiente rispetto alla memory card AXS precedente per la registrazione RAW con i modelli AXS-R5 e AXS-CR1**

La memory card AXS serie A AXS-A1TS24 (AXSM™) è un supporto flash memory ad alta velocità, capacità e affidabilità, destinato a formati RAW 4K e 2K lineari a 16 bit, inclusa la registrazione HFR (High Frame Rate) fino a 240 fps con risoluzione 2K. La AXS-A1TS24 offre una capacità di 1 TB e una velocità in scrittura garantita di 2,4 Gbps. La card è compatibile con il registratore RAW 2K/4K AXS-R5 e il lettore di memory card AXS USB 3.0 AXS-CR1, tramite apposito adattatore.

#### **Design sottile e compatto**

Meno consumo di alimentazione, ventilazione più efficiente e dimensioni più compatte (35 x 75 x 8 mm) rispetto alle memory card AXS precedenti.

#### **Ideale per workflow RAW 2K/4K con PMW-F55, PMW-F5 e NEX-FS700**

La memory card AXS è una combinazione unica di capacità, elaborazione dati sostenuta, sicurezza e portabilità. Essa inaugura delle modalità di lavoro completamente nuove per gli utenti finali.

#### **È compatibile con AXS-R5 e AXS-CR1**

La AXS-A1TS24 è compatibile con il registratore RAW 2K/4K AXS-R5 e il lettore di memory card AXS USB 3.0 AXS-CR1, tramite l'apposito adattatore per memory card AXS.

#### **Registra in RAW 4K, RAW 2K e HFR RAW 2K**

Effettua registrazioni ad alta capacità, ad esempio, di 120 minuti in formato RAW 4K e di 470 minuti in formato RAW 2K a 23,98 PsF, 46 minuti in RAW 4K e 188 minuti in RAW 2K a 60p, e 48 minuti in RAW 2K a 240 fps (fotogrammi al secondo).

### Attributi

#### **Registrazioni ad alta capacità con trasferimenti veloci**

La AXS-A1TS24 offre una capacità di 1 TB e una velocità in scrittura garantita di 2,4 Gbps.

#### **Design sottile e compatto**

La AXS-A1TS24 è più piccola (35 x 75 x 8 mm) e leggera delle memory card AXS precedenti, dimensioni che condivide con le memory card SxS.

#### **Meno consumo di alimentazione**

La memory card AXS serie A consuma meno alimentazione e offre una ventilazione più efficiente rispetto ai modelli precedenti.

#### **È compatibile con AXS-R5 e AXS-CR1**

La AXS-A1TS24 è compatibile con il registratore RAW 2K/4K AXS-R5 e il lettore di memory card AXS USB 3.0 AXS-CR1, tramite l'apposito adattatore per memory card AXS.\*

\* A tutti i clienti che hanno acquistato o acquistano per la prima volta un modello AXS-R5 o AXS-CR1, viene fornito in omaggio un adattatore per memory card AXS. Altri adattatori sono disponibili a pagamento.

#### **Registra in RAW 4K e 2K a diversi frame rate**

Effettua registrazioni di 120 minuti in formato RAW 4K e di 470 minuti in formato RAW 2K a 23,98 PsF, di 96 minuti in RAW 4K e di 378 minuti in RAW 2K a 29,97 PsF, e di 46 minuti in RAW 4K e 188 minuti in RAW 2K a 60p.

#### **Registrazioni HFR RAW 2K**

La memory card AXS serie A effettua registrazioni di tipo HFR (High Frame Rate): 94 minuti in RAW 2K a 120 fps (fotogrammi al secondo), 62 minuti a 180 fps e 8 minuti a 240 fps.

## Galleria



---

© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione scritta. Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. I valori per peso e dimensioni sono approssimativi. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.