

CBK-FS7BK

Kit integrato di tipo ENG (Electronic News Gathering) per FS7 e FS7 II



Panoramica

Il kit integrato CBK-FS7BK si adatta ai rivoluzionari camcorder PXW-FS7 e PXW-FS7M2 di Sony per effettuare le riprese da spalla tipiche degli impieghi ENG (Electronic News Gathering), quali interviste e documentari.

Questa soluzione "all-in-one" migliora il funzionamento ENG della serie FS7 grazie alla migliore ergonomia, all'audio wireless integrato e alla potente connessione di rete, a garanzia di un'integrazione perfetta con i workflow wireless di ultima generazione, come XDCAM air. Si tratta di un'interessante alternativa all'aggiunta di più componenti di terze parti, poiché riduce la quantità di cavi aggiuntivi e permette un eccellente bilanciamento della telecamera.

Attributi

Unità di estensione con funzionalità audio e di rete wireless avanzate

Ideale per la produzione di news sul campo, questa unità di estensione aggiunge uno slot per ricevitore audio wireless per garantire la compatibilità con ricevitori delle serie DWR e URX. La connessione di rete integrata permette lo streaming e il trasferimento dei file tramite Wireless LAN o 4G/LTE. Lo streaming QoS con connessione Dual-link migliora la qualità e la stabilità dell'immagine attraverso il multiplexing di due reti cellulari.

Connettività supplementare e riprese più lunghe

La flessibilità operativa è migliorata dalle interfacce per genlock/timecode per il funzionamento multi-camera e output RAW fino a 240 fps. Il tempo di ripresa è maggiore grazie alla compatibilità con le batterie Sony delle serie BP-GL e BP-FL.

Design consolidato del viewfinder

Il robusto e compatto viewfinder condivide design e componenti con i camcorder da spalla di Sony per garantire una visibilità eccellente e un funzionamento affidabile.

Bilanciamento del peso ottimizzato per riprese stabili

Il supporto da spalla dispone di un nuovo meccanismo di scorrimento dall'ampio intervallo di regolazione, per assicurare un bilanciamento del peso ottimale con varie ottiche E-Mount e B4.

Adattatore per il montaggio dell'ottica B4 opzionale

L'aggiunta dell'adattatore LA-EB1 opzionale (disponibile separatamente) consente il fissaggio ai dispositivi FS7 e FS7 II di ottiche B4, che permettono di riprendere con un rapporto zoom elevato e un'alta profondità di campo, due caratteristiche comunemente richieste per la produzione di news. Le emittenti e le società di noleggio possono così ottimizzare l'utilizzo delle loro ottiche B4 e E-Mount e acquisire immagini con una profondità di campo sia elevata che ridotta con una sola telecamera.



LA-EB1

Adattatore per installazione dell'ottica B4 per FX9, FS7 e FS7II

Galleria



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione scritta. Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. I valori per peso e dimensioni sono approssimativi. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.