

RM-B170

Conveniente unità di controllo remoto portatile per telecamere da studio e camcorder Sony



Panoramica

L'unità telecomando RM-B170 è il modello successivo a RM-B150. Offre una soluzione ancora più conveniente per l'utilizzo delle telecamere remote di base, con funzioni aggiunte, compresi il telecomando dei supporti e l'utilizzo di clip di supporti non lineari. Può essere collegata direttamente a una telecamera o a un camcorder come un telecomando portatile oppure a una CCU per utilizzarla come pannello telecomando semplice. L'unità RM-B170 è in grado di controllare una telecamera da una distanza massima di 100 m, quando è collegata direttamente ad essa.

Può essere utilizzata con le seguenti telecamere Sony:

camcorder HDCAM: HDW-700A, HDW-650, HDW-750, HDW-F900/H/R
 XDCAM HD422 Camcorder Professional Disc: PDW-680, PDW-700, PDW-F800
 XDCAM HD422 Camcorder basati su memory card: PMW-300, PMW-400, PMW-500
 XDCAM EX Camcorder basati su memory card: PMW-EX3, PMW-320, PMW-350, PMW-F3
 XDCAM Camcorder basati su memory card: PXW-Z750, PXW-Z450, PXW-X400, PXW-X500, PXW-X320
 Cinematografia digitale & 4K XAVC :F23, F35, F65, PMW-F5, PMW-F55
 Macchine da presa cinematografiche digitali: VENICE, VENICE 2
 Telecamere da studio: BVP-950A, BVP-750A, BVP-550/570, serie HDC e HXC

Attributi

Accesso ai supporti e ai file registrati e visione a distanza

L'unità può controllare i supporti inseriti nel registratore collegato alla telecamera o al camcorder, così come la regolazione della colorazione della telecamera. Supporta altresì l'utilizzo di clip di supporti non lineari.

Uscita monitor o "control only" (solo controllo)

L'unità è dotata di un cavo remoto di interconnessione a 8 pin lungo 10 m, che fornisce a tutte le serie di camcorder un'uscita composita analogica per il collegamento di un monitor di visione (sui modelli HD la conversione deve essere attivata).

Può essere utilizzata in applicazioni o al posto dei pannelli di controllo remoto della serie RCP-700

L'unità RM- B170 utilizza il nuovo sistema di comando delle telecamere da studio e può essere utilizzata in applicazioni o al posto dei pannelli di controllo remoto della serie RCP-700.

Controllo delle funzioni di regolazione automatica

La RM-B170 può eseguire il bilanciamento del bianco e del nero della telecamera.

Controllo delle funzioni ECS/otturatore

Le funzioni Extended Clear Scan (ECS) e di otturatore elettronico della telecamera possono essere attivate o disattivate dall'unità. È inoltre possibile regolare la frequenza ECS e la velocità dell'otturatore.

