

CA-FB70

Adattatore a fibra ottica per telecamere HXC-D70 e camcorder PMW-320/350/400/500



Permette il collegamento tramite fibra ottica all'unità di controllo videocamera HXCU-FB70

L'adattatore a fibra ottica CA-FB70 per la telecamera da studio HXC-D70 e i camcorder PMW-320/350/400/500 permette di collegare l'unità di controllo (CCU) HXCU-FB70 tramite fibra ottica. Grazie all'unità CCU è possibile controllare HXC-D70 e PMW-320/350/400/500 da una distanza massima di 250 metri, con alimentazione e segnali Tally, Intercom, video di ritorno e Prompter.

È richiesto l'utilizzo di CBK-HD02 quando CA-FB70 o CA-TX70 è configurato con PMW-500.

È richiesto l'utilizzo di CBK-CE01 quando CA-FB70 o CA-TX70 è configurato con PMW-400/350/320.

Funziona con HXCU-FB70

CA-FB70 funziona perfettamente con l'unità CCU in fibra HXCU-FB70. Il pannello di controllo anteriore è installato sul HXCU-FB70 per impostazione predefinita.

Attributi

Connessione a fibra ottica

CA-FB70 garantisce la migliore qualità dell'immagine e una facile integrazione grazie alla connessione in fibra ottica per distanze fino a 250 m con l'alimentatore, o fino a 10 km con fibra a modalità unica e alimentatore locale.

Connessione per tutti i segnali

CA-FB70 offre flessibilità di integrazione e la possibilità di estendere le funzionalità con tutti i segnali (Tally, Intercom, Video Return e Prompter) in Full HD. Come alternativa opzionale, è possibile adottare i connettori Lemo, utilizzando il kit del connettore in fibra Lemo HKC-LC01 con CA-FB70/HXCE-FB70.

Per una maggiore flessibilità funziona con HXCU-FB70 e HXCE-FB70

CA-FB70 funziona in modo efficiente con l'unità CCU a fibra ottica HXCU-FB70 e con l'unità di estensione di alimentazione HXCE-FB70 quando è necessaria alimentazione per CA-FB70 collegato alla telecamera HXC-D70 o ai camcorder PMW-320/350/400/500, oppure quando è necessaria una trasmissione di segnale a lunga distanza tra CA-FB70 e HXCU-FB70.

Prodotti correlati




HXCU-FB70

CCU a fibra ottica per l'adattatore CA-FB70 per modelli HXC-P70, HXC-D70 e PMW-320/350/400/500

Galleria





© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione scritta. Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. I valori per peso e dimensioni sono approssimativi. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.