

HDCE-100

Adattatore per fibra ottica a modalità semplice per telecamere in fibra ottica serie HSC e HDC



Panoramica

Abilita SMPTE-311M all'adattamento per fibra ottica in modalità semplice per la serie HSC o HDC, fornendo alimentazione alla testa della telecamera

L'adattatore per telecamera HDCE-100 può convertire la fibra ottica SMPTE-311M dalla serie HSC o HDC alla fibra in modalità semplice per trasmissioni su lunghe distanze. L'HDCE-100 fornisce alimentazione alla testa della telecamera, evitando la necessità di alimentazione locale sul campo. L'HDCE-100 può inoltre fornire alimentazione alla telecamera 4K live mediante unità processore di banda base BPU-4000 quando la CCU non viene utilizzata per semplici sistemi 4K live.

Produzione HD a lunga distanza

Trasmissione a lunga distanza tramite cavo a fibre ottiche a modalità semplice.

Alimentazione per la testa della telecamera disponibile

L'HDCE-100 fornisce alimentazione alla testa della telecamera tramite il collegamento a fibra ottica SMPTE-311M per eliminare la necessità di una fonte di alimentazione DC locale.

Fornisce alimentazione alla telecamera 4K live mediante BPU-4000

Fornisce alimentazione alla telecamera 4K live mediante unità processore di banda base BPU-4000 quando la CCU non viene utilizzata per il semplice sistema 4K live.

Attributi

Produzione HD su lunghe distanze con cavo a fibre ottiche a modalità semplice

L'HDCE-100 offre trasmissione a lunga distanza dalla telecamera all'unità di controllo (CCU) tramite cavo a fibre ottiche a modalità semplice.

Fornisce alimentazione alle telecamere

L'HDCE-100 può alimentare la testa della telecamera mediante la fibra SMPTE-311M. Collegando l'HDCE-100 a un processore di banda base BPU-4000, gli utenti possono fornire alimentazione alla telecamera live 4K F55 + CA-4000.

Unità montata su rack 3U

L'HDCE-100 pesa 4 kg e ha le seguenti dimensioni: 145 x 124 x 365 mm (L x A x P); va bene per rack da 19 pollici.

Specifiche

Generale

Alimentazione	Da 100 a 240 V AC, 50/60 Hz
Consumo di corrente	4,5 A (max.)
Temperatura di esercizio	Da 5 °C a 40 °C

Generale

Temperatura di conservazione Da -20 °C a 60 °C

Peso Circa 4,0 kg (8 lb. 13 oz.)

Specifiche del sistema ottico

TELECAMERA Connettore fibra ottica (1)

CCU Connettore ST per fibra a modalità semplice (1)

Ingresso AC Connettore da 100 - 240 V AC (1)

Accessori in dotazione

Accessori in dotazione Vite B4 × 4 (per installazione a rack) (4)
Guida operativa (1)
Manuale operativo (CD-ROM) (1)

Informazioni sul Regolamento UE sui dati: [Fai clic qui](#) per verificare se il tuo prodotto Sony e/o servizio correlato è soggetto al Regolamento UE sui dati personali.

Prodotti correlati



HKCU-SM100

Adattatore di estensione
CCU



BPU-4500A

Unità processore di banda
base 4K/HD per produzione
di rete IP

Galleria



e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. I valori per peso e dimensioni sono approssimativi. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.