

HDCU-3100

Unità di controllo della telecamera abilitata
IP di nuova generazione



NETWORKED LIVE

Panoramica

Aggiungi funzionalità di produzione IP alle system camera

L'unità di controllo della telecamera HDCU-3100 aggiunge funzionalità IP alla nostra gamma completa di system camera per broadcast e studio, dal modello di punta HDC-4300 4K alla serie HDC-2000/1700, passando per le system camera HSC a fibra ottica.

Connettendosi alle telecamere compatibili tramite cavo in fibra ottica, la HDCU-3100 compatta fornisce alimentazione alla telecamera, esegue l'elaborazione del segnale e fornisce un'interfaccia con attrezzature esterne.

Con la scheda opzionale HKCU-SFP30, progettata per la suite di standard SMPTE ST 2110 per media professionali su rete IP gestita, l'unità di controllo della telecamera HDCU-3100 supporta funzionalità essenziali necessarie alla produzione IP live quali tally, intercom e ritorno.

Installando la scheda del processore opzionale 4K/HDR HKCU-UHD30, l'HDCU-3100 può emettere segnali 4K in uscita quando è collegata a una system camera di serie HDC. Inoltre, l'aggiunta del kit di interfaccia opzionale 12G-SDI HKCU-SDI30 consente il trasferimento di segnali 4K attraverso un singolo cavo BNC.

*1 Per ulteriori dettagli sul programma JT-NM Tested nel mese di marzo 2020 e sui risultati dei test, visita l'indirizzo https://jt-nm.org/jt-nm_tested.

*2 Per ulteriori dettagli sul programma JT-NM Tested a IBC 2019 e sui risultati dei test, visita l'indirizzo http://jt-nm.org/jt-nm_tested.

Questo prodotto contiene software preinstallato e richiede l'acquisto di chiavi di licenza per attivare alcune funzioni.

Attributi

Compatto e versatile

L'unità di controllo della telecamera da 1,5 RU consente di creare un sistema rack standardizzato da 19", ideale per aree di produzione dagli spazi limitati.

Funzionalità IP per produzione live

Il kit di interfaccia opzionale HKCU-SFP30 aggiunge funzionalità essenziali richieste per la produzione live IP quali Tally, Intercom e Ritorno.

Otto uscite SDI integrate

Il modello HDCU-3100 è dotato di otto uscite SDI integrate, tra cui quattro uscite 3G-SDI. Uno slot e un supporto connettore USB integrato di 12G-SDI saranno entrambi disponibili nei futuri aggiornamenti.

Opzione uscita 4K

Installando una scheda del processore opzionale 4K/HDR HKCU-UHD30, l'HDCU-3100 può emettere segnali 4K in uscita quando è collegata a una system camera di serie HDC. Inoltre, l'HDCU-3100 assieme al kit di interfaccia opzionale 12G-SDI

HKCU-SDI30 consente il trasferimento di segnali 4K attraverso un singolo cavo BNC.

Trasmissione del segnale a lunga distanza di alta qualità

Il sistema di trasmissione a fibra ottica mantiene alta la qualità delle immagini attraverso cavi della lunghezza di 2000 m. Con il kit di interfaccia HKCU-SM30, la HDCU-3100 compatta può essere collegata direttamente con la connessione in fibra ottica a modalità semplice (SMF) per la trasmissione a distanza fino a 10 km, rendendola ideale per operazioni che richiedono uno spazio limitato quali OB Van.

Impostazione del MENU tramite browser Web

La CCU supporta il controllo del menu tramite browser Web. Il monitoraggio dello stato di più CCU, la configurazione dell'importazione/esportazione dei file e l'aggiornamento del firmware remoto migliorano l'efficienza e la comodità d'uso.

Specifiche

Generale

Alimentazione	Da 100 V a 240 V AC, 50/60 Hz
Consumo di corrente	4,5 A (max.)
Temperatura di esercizio	Da 5 °C a 40 °C
Temperatura di conservazione	Da -20 °C a 60 °C
Peso	Circa 7,3 kg

Specifiche del sistema ottico

TELECAMERA	Connettore fibra ottica (x1)
INTERCOM/TALLY/PORTA I/O	Connettore D-sub 50 pin (x1) INTERCOM (PROD/ENG), 4 W: 0 dBu, RTS: 0 dBu, CC: -14 dBu Sistemi PGM 3, 0 dBu/-20 dBu TALLY (R, G, Y) FLAG
RCP / CNU	Connettore multiplo a 8 pin (x1)
TRUNK	12 pin (x1)
LAN-COM	8 pin (x1)
NETWORK TRUNK	8 pin (x1)
USCITA SDI	USCITA SDI da 1 a 4: USCITA 3G/HD/SD-SDI BNC (x4) 3G-SDI: SMPTE ST 424/425 Livello A/B, 0,8 Vp-p, 75 Ω, 2,970 Gbps / 2,967 Gbps HD-SDI: SMPTE ST 292, 0,8 Vp-p, 75 Ω, 1,485 Gbps/1,4835 Gbps SD-SDI: SMPTE ST259, 0,8 Vp-p, 75 Ω, 270 Mbps

Specifiche del sistema ottico

SDI I/O	SDI I/O da 1 a 4: 3G/HD/SD-SDI I/O BNC (x4) 3G-SDI: SMPTE ST 424/425 Livello A/B, 0,8 Vp-p, 75 Ω, 2,970 Gbps / 2,967 Gbps HD-SDI: SMPTE ST 292, 0,8 Vp-p, 75 Ω, 1,485 Gbps/1,4835 Gbps SD-SDI: SMPTE ST259, 0,8 Vp-p, 75 Ω, 270 Mbps
SDI RET	SDI RET da 1 a 4: BNC (x4) 3G-SDI: SMPTE ST424/425, 2,970 Gbps/2,967 Gbps HD-SDI: SMPTE ST292, 1,485 Gbps/1,4835 Gbps SD-SDI: SMPTE ST259, 270 Mbps
INGRESSO/USCITA DI RIFERIMENTO	BNC (x2), uscita loop-through HD: sincronizzazione a 3 livelli, 0,6 Vp-p, 75 Ω, SD: sincronizzazione a 2 livelli, 0,3 Vp-p, 75 Ω
PROMPTER 1 PROMPTER 2/VBS-RET	BNC (x2), uscita loop-through durante la modalità 1CH, termina internamente a 75 Ω durante la modalità 2CH, segnale analogico, 1,0 Vp-p, 75 Ω
USCITA AUDIO	USCITA AUDIO CH1, CH2: XLR a 3 pin (x2), maschio, 0 dBu/-20 dBu/+4 dBu
CARATTERE/AES/EBU	BNC (x1), VBS: 1 Vp-p, 75 Ω, AES/EBU: 0,5 Vp-p, 75 Ω
Ingresso AC	Da 100 V a 240 V AC (x1)

Accessori in dotazione

Accessori in dotazione	Numeri di targa (1 set), Prima di utilizzare l'unità (1), Istruzioni operative (CD-ROM) (1)
------------------------	---

Informazioni sul Regolamento UE sui dati: [Fai clic qui](#) per verificare se il tuo prodotto Sony e/o servizio correlato è soggetto al Regolamento UE sui dati personali.



HDC-2000B

Telecamera di sistema HD multiformato 3G da studio a doppia velocità (nera)



HDC-2000W

Telecamera di sistema HD multiformato 3G da studio a doppia velocità (beige)



HDC-2500

Telecamera HD 3G multiformato a doppia velocità



HDC-2400

Telecamera di sistema 3G HD multiformato



HDC-1700

System camera portatile HD multiformato



BPU-4000

Unità di elaborazione della banda base 4K



BPU-4500A

Unità processore di banda base 4K/HD per produzione di rete IP



MSU-1000

Unità di configurazione principale, pannello di controllo remoto multitelecamera per telecamere HDC/HSC (tipo orizzontale)



RCP-1000

Pannello telecomando semplice a joystick per telecamere serie HDC/HSC/HXC. 6 unità in rack EIA da 19 pollici.



HZCU-CNFG50

Licenza protocollo ember+ per unità di controllo della telecamera HDCU-5500, 3500, 3170 e 3100



HZCU-SNMP50

Licenza SNMP Agent per unità di controllo della telecamera HDCU-5500, 3500, 3170 e HDCU-3100



HDC-3100

System camera portatile con 3 sensori CMOS da 2/3 per un funzionamento con la fibra ottica



HDC-3500

System camera portatile con sensore 3-CMOS 4K da 2/3 con funzionalità HFR HD 4x



HKCU-SDI30

Kit di interfaccia 12G-SDI



HKCU-SM30

Kit di ampliamento per connessione in fibra ottica a modalità semplice



HKCU-UHD30

Scheda del processore 4K HDR



HDVF-EL30

Viewfinder Full HD OLED da 0,7" a colori con LCD secondario da 3,5"



HDVF-EL75

Viewfinder OLED da 7,4" per telecamere portatili



HDCE-TX30

Adattatore di estensione per telecamera IP per la produzione live remota (trasmettitore)



RCP-3500

Pannello telecomando per telecamere delle serie HDC/HSC/HXC



RCP-3501

Pannello telecomando per telecamere delle serie HDC/HSC/HXC



MSU-3000

Unità di configurazione principale, pannello telecomando multi-camera per system camera (tipo orizzontale)



MSU-3500

Unità di configurazione principale, pannello telecomando multi-camera per system camera (tipo verticale)



HDC-3200

System camera portatile con sensore 3-CMOS 4K da 2/3 con funzionalità HFR HD 2x



HDC-3500RV

Telecamera portatile con sensore 3-CMOS 4K da 2/3, dotata di filtro ND variabile preinstallato e funzionalità HFR HD 4x

HDC-3500R

System camera portatile con sensore 3-CMOS 4K da 2/3 con funzionalità HFR HD 4x

Galleria



NETWORKED LIVE



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione scritta. Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. I valori per peso e dimensioni sono approssimativi. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.