

HKCU-SM100

Adattatore di estensione CCU



Panoramica

Trasmissione a lunga distanza fino a 10 km su una connessione in fibra ottica a modalità semplice tra le telecamere della serie CCU e 4K, HSC e HDC

L'adattatore di estensione CCU HKCU-SM100 si integra con l'adattatore di estensione per telecamera HDCE-100 per soddisfare la crescente richiesta di una soluzione di sistema completa che consenta la trasmissione a lunga distanza con un cavo a fibre ottiche a modalità semplice (SMF).

L'HKCU-SM100 e l'HDCE-100 sono pensati per convertire con facilità il formato del cavo tra la testa della telecamera e l'unità di controllo della telecamera (CCU), da fibra ottica SMPTE a SMF. HDCE-100 amplia la distanza tra la testa della telecamera e il CCU. Con l'HKCU-SM100 la distanza massima si estende a 10 km.

Nei sistemi di telecamere 4K, l'HDCE-100 e l'HKCU-SM100 possono essere utilizzati con l'unità processore di banda base BPU-4000 per alimentare l'adattatore per sistema di telecamere CA-4000 o le telecamere HDC-4300.

Semplice conversione da fibra ottica a connessione in fibra ottica a modalità semplice

Semplice conversione del formato del cavo tra la testa della telecamera e l'unità di controllo della telecamera (CCU) della stazione di controllo, da fibra ottica SMPTE a cavo a fibre ottiche a modalità semplice (SMF).

Trasmissione a lunga distanza

Consente una trasmissione a lunga distanza, fino a 10 km, su una connessione in fibra ottica a modalità semplice tra le telecamere della serie CCU e 4K, HSC e HDC.

Attributi

Trasmissione a lunga distanza tramite cavo a fibre ottiche a modalità semplice

Con l'HKCU-SM100 e l'HDCE-100, può essere raggiunta una distanza massima di 10 km tra la telecamera e la stazione base CCU tramite un cavo a fibre ottiche a modalità semplice (SMF).

Soluzione flessibile e conveniente per sistema di telecamere

Questa soluzione completa di Sony non richiede investimenti importanti. Basta aggiungere questi due adattatori ai tuoi sistemi di telecamere della serie 4K, HDC o HSC per ottenere una trasmissione a lunga distanza a basso costo.

Specifiche

Generale

Temperatura di esercizio Da -10 °C a +40 °C

Temperatura di conservazione Da -20 °C a 60 °C

Generale

Dimensioni (L x A x P)	55 × 35 × 191 mm (2 1/4 × 1 7/16 × 7 5/8 pollici) (con sporgenze)
Peso	Circa 0,3 kg

Specifiche del sistema ottico

TELECAMERA	Connettore ST per fibra a modalità semplice (2)
CCU	Connettore fibra ottica (1)

Accessori in dotazione

Accessori in dotazione	Manuale operativo (1)
------------------------	-----------------------

Informazioni sul Regolamento UE sui dati: [Fai clic qui](#) per verificare se il tuo prodotto Sony e/o servizio correlato è soggetto al Regolamento UE sui dati personali.

Prodotti correlati



HDC-4300

System camera 4K/HD



HDCE-100

Adattatore per fibra ottica a modalità semplice per telecamere in fibra ottica serie HSC e HDC



CA-4000

Adattatore per telecamera per trasmissione in fibra 4K



HDC-2400

Telecamera di sistema 3G HD multiformato



HDC-2500

Telecamera HD 3G multiformato a doppia velocità



HDC-1700

System camera portatile HD multiformato



BPU-4000

Unità di elaborazione della banda base 4K



HDC-2000B

Telecamera di sistema HD multiformato 3G da studio a doppia velocità (nera)



HDCU-2000

Unità di controllo della telecamera da rack per telecamere della serie HDC



HDCU-2500

Unità di controllo della telecamera da mezzo rack per telecamere della serie HDC



BPU-4500A

Unità processore di banda base 4K/HD per produzione di rete IP



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione scritta. Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. I valori per peso e dimensioni sono approssimativi. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Esporta PDF : Ottobre 18 2026