

HSCU-300RF

Compatta unità di controllo per telecamere
HSC-300RF e HSC-100RF



Panoramica

Configurazione semplice e versatile su connessione a fibra ottica da 1,5 Gbps

La compatta unità di controllo (CCU) della telecamera HSCU-300RF da 1,5 RU consente di creare un sistema rack standardizzato da 19", ideale per aree di produzione dagli spazi limitati. Sostituendo il pannello frontale di HSCU-300RF con il pannello di controllo frontale opzionale per CCU HKCU-FP2, è possibile configurare un semplice sistema di controllo remoto, che consente di controllare molte funzioni della telecamera con le manopole e gli interruttori di HKCU-FP2.

Controllo di più telecamere

Inoltre, quando il software operativo della telecamera HZCU-MC3 è installato, l'HSCU-300RF permette il controllo dell'HSC-300RF o dell'HSC-100RF da un'unità di configurazione principale MSU-1000/1500 o da un'unità di controllo remoto RCP-1000, consentendo all'HSC-300RF di essere utilizzata come semplice sistema da studio o all'interno di un sistema di broadcasting a più telecamere su larga scala.

Galleria

